

MSR* / MSLT / MEF300 系列



塑膠消音器 / 集中排氣集油器

Mindman



訂購代號

MSR01W - S

型號
01: R1/8
02: R1/4
03: R3/8
無: 黑色
W: 白色
S: S 型
B: B 型

訂購代號

MSLT - 01

型號
01: R1/8
01M: R1/8
02: R1/4
03: R3/8
04: R1/2
06: R3/4
08: R1

規格

型號	MSR* / MSLT
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
周圍溫度	0~+60°C

MSR*-*

型號	代號 配管口徑	A	B	C	D	E	L	N
MSR01-S	R1/8	10	10	11.5	—	R1/8	16	6
MSR01-B	R1/8	7	14	16.2	16	R1/8	33	7
MSR02-S	R1/4	10	14	16.2	16	R1/4	36	7
MSR02-B	R1/4	10	17	19.6	20.3	R1/4	63	8.5
MSR03-B	R3/8	12	24	26.2	26.3	R3/8	67.5	11

MSLT

型號	代號 配管口徑	A	B	C	D	E	L	N
MSLT-01	R1/8	6.2	—	—	16	R1/8	33	—
MSLT-01M	R1/8	6.5	—	—	12	R1/8	33	—
MSLT-02	R1/4	8	—	—	19.5	R1/4	42.3	—
MSLT-03	R3/8	10.5	—	—	24.5	R3/8	57	—
MSLT-04	R1/2	10.5	—	—	24.5	R1/2	57	—
MSLT-06	R3/4	19	48.5	54	49	R3/4	115	8
MSLT-08	R1	19	48.5	54	49	R1	115	8

符號

訂購代號

MEF300 - 03

型號 03: Rc3/8

規格


型號	MEF300
配管口徑	Rc3/8
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
過濾精度	6 μm
周圍溫度	0~+60°C

特點


- 透過濾心過濾排氣間多餘的油霧，收集在內杯進行回收，保持環境清潔之效果。

MSR01-S

MSR02-S



MSR*-B



MSLT

