

MUA 系列



3 口 2 位直動柱塞式電磁閥 (常閉型)



選用表



MU* 參照表




密封材質



注意事項
(安裝前閱讀)

小流量，三口二位電磁閥，常閉型，口徑自 1/4" ~ 3/8"
適用流體：水，空氣、真空。



規格與性能

- 屬直動式二方向常閉型電磁閥。
- 可在無壓差下，直接操作。
- 適用於斷電後，需有排氣動作之設備。
- 流體溫度如需使用至攝氏 130°C，另可訂製 Viton 止漏塞頭材質使用。
- AC 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	黃銅
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR
止漏墊圈	NBR

注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝需採用水平式配管，不適用於垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。
- 流體溫度超過攝氏 80°C。

訂購代號

MUA — 8 — □ — □ — AC110 — G

型號	配管口徑	使用流體	電壓種類	配管口螺牙
	8: 1/4" 10: 3/8"	W: 水、空氣 VA: 真空	AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V	無: Rc 牙 G: G 牙 NPT: NPT 牙

線圈

無: 標準鐵殼型線圈
D: DIN 端子線圈 130°C 以下 (依規格表選購)
I: 防水線圈 130°C 以下 (依規格表選購)

型號	D / I 線圈	配管 口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 °C	使用壓力範圍 MPa		真空 Torr	尺寸 (mm)						重量 (kg)
						水	空氣		L	H	D	L1	D1	M	
MUA-8	●	Rc1/4"	0.10	1.2	-5~+80	0~1	0~1	0~10 ⁻³	41	87	21.5	23	19.3	M4×0.7	0.38
MUA-10	●	Rc3/8"	0.12	1.5	-5~+80	0~1	0~1	0~10 ⁻³	53	93	48	20	21	M5×0.8	0.57

* 特殊訂製請洽業務人員。