

MUAO 系列

2 口 2 位引導活塞式電磁閥 (常閉型)



選用表



MU* 參照表





密封材質



注意事項
(安裝前閱讀)

中流量系列，二口二位電磁閥，口徑自 1/4"~1/2"
適用流體：空氣、水、重油。



規格與性能

- 屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
- AC 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。
- 適用於『噴砂機及高壓噴氣噴油系統』。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	黃銅
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR
活塞	銅
活塞止漏面	NBR

注意事項

- 需有基本壓力 0.05 MPa 以上方可開啟。
- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝須採用水平配管，不建議垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 50cst 以上流體者。
- 流體溫度超過攝氏 80°C。

訂購代號

MUAO - 8 - □ - HO - AC110 - G

型號

配管口徑

8: 1/4"
10: 3/8"
15: 1/2"

線圈

使用流體

W: 水、空氣
HO: 重油
(請註明種類)

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

無: 標準鐵殼型線圈

D: DIN 端子線圈 130°C 以下 (依規格表選購)

I: 防水線圈 130°C 以下 (依規格表選購)

型號	D / I 線圈	配管 口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	使用壓力範圍 MPa			尺寸 (mm)					重量 (kg)	
						水	空氣	重油	L	H	D	L1	A		M
MUAO-8	•	Rc1/4"	2.5	10	-5~+80	0.05~1.5	0.05~1.5	0.05~1.5	50	95	48	18	55°	M6×1.0	1.13
MUAO-10	•	Rc3/8"	2.5	10	-5~+80	0.05~1.5	0.05~1.5	0.05~1.5	50	95	48	18	55°	M6×1.0	1.10
MUAO-15	•	Rc1/2"	2.5	10	-5~+80	0.05~1.5	0.05~1.5	0.05~1.5	54	100	48	18	55°	M6×1.0	1.23

* 特殊訂製請洽業務人員。