


MUDC 系列



2 口 2 位直動膜片式電磁閥 (常閉型)

耐酸鹼中流量系列，二口二位電磁閥，口徑自 1/4"~1"
適用流體：水、空氣。



規格與性能

- 屬直動式常閉型電磁閥。
- 可在無壓差下，直接操作。
- PVC 材質閥體可耐酸、鹼 (PH 值 3~11)。
- PTFE 材質閥體可耐強酸、強鹼 (PH 值 0~14)。
- AC 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。

材質

型號 零件名稱	MUDC	MUDC-TF
閥體	PVC	PTFE (Teflon)
線圈	特殊銅線 H 級	
電磁管	不銹鋼	
彈簧	不銹鋼	
電磁活動鐵心	不銹鋼	
止漏墊圈	合成橡膠	
膜片	PTFE (Teflon)	


注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝須採用水平配管，不建議垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。
- 流體溫度超過攝氏 80°C。

訂購代號



型號	DIN 線圈	配管 口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 °C	使用壓力範圍 MPa		尺寸 (mm)					重量 (kg)
						水	空氣	L	H	D	D1	D2	
MUDC-8		Rc1/4"	0.28	6.5	-5~+80	0~0.1	0~0.1	50	90	48	45	5.2	0.53
MUDC-10		Rc3/8"	0.28	6.5	-5~+80	0~0.1	0~0.1	50	90	48	45	5.2	0.52
MUDC-15		Rc1/2"	0.28	6.5	-5~+80	0~0.1	0~0.1	55	93	48	45	5.2	0.58
MUDC-20		Rc3/4"	3.5	10	-5~+80	0~0.1	0~0.1	76	119	58	-	-	1.84
MUDC-25		Rc1"	3.5	10	-5~+80	0~0.1	0~0.1	76	119	58	-	-	1.80
MUDC-8-TF		Rc1/4"	0.28	6.5	-5~+80	0~0.1	0~0.1	50	90	48	45	5.2	0.53
MUDC-10-TF		Rc3/8"	0.28	6.5	-5~+80	0~0.1	0~0.1	50	90	48	45	5.2	0.52
MUDC-15-TF		Rc1/2"	0.28	6.5	-5~+80	0~0.1	0~0.1	55	93	48	45	5.2	0.58
MUDC-20-TF		Rc3/4"	4	13.0	-5~+80	0~0.05	0~0.05	76	119	58	-	-	1.76
MUDC-25-TF		Rc1"	4	13.0	-5~+80	0~0.05	0~0.05	76	119	58	-	-	1.73

* 防水線圈及特殊訂製請洽業務人員。