


MUG / MUV 系列



2 口 2 位膜片式電磁閥 (常閉型)

大流量系列，二口二位電磁閥，常閉型，口徑自 3/8" ~ 2"
適用流體：瓦斯、真空。



規格與性能

- 屬直複動連結膜片式常閉型電磁閥。
- 可在無壓差下，直接操作。
- AC 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。

材質

零件名稱	MUG	MUV
閥體	鍛造銅	
線圈	特殊銅線 H 級	
電磁管	不銹鋼	
彈簧	不銹鋼	
電磁活動鐵心	不銹鋼	
止漏塞頭	NBR	
膜片	NBR 瓦斯專用	NBR

注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝需採用水平式配管，不適用於倒立或垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。

訂購代號

MUG - 20 - □ - AC110 - G

<p>型號</p> <p>MUG: 瓦斯</p> <p>MUV: 真空</p>	<p>配管口徑</p> <p>10: 3/8"</p> <p>15: 1/2"</p> <p>20: 3/4"</p> <p>25: 1"</p> <p>35: 1 1/4"</p> <p>40: 1 1/2"</p> <p>50: 2"</p>	<p>線圈</p> <p>無: 標準鐵殼型線圈</p> <p>D: DIN 端子線圈 130°C 以下 (依規格表選購)</p>	<p>電壓種類</p> <p>AC220V(50/60)Hz</p> <p>AC110V(50/60)Hz</p> <p>DC24V</p>	<p>配管口螺牙</p> <p>無: Rc 牙</p> <p>G: G 牙</p> <p>NPT: NPT 牙</p>
---	---	--	--	---

型號	DIN 線圈	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	使用壓力範圍 MPa	真空 Torr	尺寸 (mm)			重量 (kg)
								L	H	D	
MUG/V-10	●	Rc3/8"	4.5	15	-5~+80	0~0.7	0~10 ⁻³	70	100	48	1.01
MUG/V-15	●	Rc1/2"	4.5	15	-5~+80	0~0.7	0~10 ⁻³	70	100	48	1.00
MUG/V-20	●	Rc3/4"	8.6	20	-5~+80	0~0.7	0~10 ⁻³	73	102	48	1.13
MUG/V-25	●	Rc1"	12.0	25	-5~+80	0~0.7	0~10 ⁻³	100	112	48	1.70
MUG/V-35		Rc1 1/4"	24.0	35	-5~+80	0~0.7	0~10 ⁻³	125	113	48	2.32
MUG/V-40		Rc1 1/2"	28.0	40	-5~+80	0~0.7	0~10 ⁻³	125	118	48	2.53
MUG/V-50		Rc2"	48.0	50	-5~+80	0~0.7	0~10 ⁻³	167	125	48	4.32

* 真空使用時，請於出口側抽真空。

* 防水線圈及特殊訂製請洽業務人員。