


# MUSD 系列

2 口 2 位先導膜片式電磁閥 (常閉型)



## 規格

- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證
- 應答：ON 100~200ms, OFF 200~400ms

## 電力消耗

電力消耗	2	3	2E
AC (VA)	6.9	8.0	5.3
DC (W)	6.2	6.8	5.2

## 尺寸

型號	MUSD		
記號 尺寸 (mm)	15		
L	55		
H	77		
W	38		
C	65		
D	24		
重量 (kg)	2	0.30	
	3	0.35	
	2E	0.62	

## 訂購代號

MUSD - 15 - 0 - J - 2 - D - C - AC110 - G

型號

記號

15: 1/2

流孔

0: 標準

線圈

2,3,2E (\*1)

電磁鐵

無: 標準  
C: 披覆 PTFE

配管口螺牙

無: Rc 牙  
G: G 牙  
NPT: NPT 牙

密封材質


N: NBR  
J: EPDM  
V: Viton

插座

無: 端子型  
D: 附燈型  
G: 1/2" NPT  
Y: 2 條出線  
(僅適用線圈 2)

電壓種類

AC220V(50/60)Hz  
AC110V(50/60)Hz  
DC24V



\*1. 防爆型線圈 (2E) 不適用附燈型 (D) 插座。

## 規格

\*A: 氣體, L: 液體

MUSD: (SCS14 不銹鋼閥體) 適用流體: 水、空氣、瓦斯、輕油等																				
記號 (配管口徑) Rc	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C						使用壓力 (0.3~ bar)										CV 值
				線圈 2, 2E			線圈 3			線圈 2				線圈 3				線圈 2E		
				N	J	V	N	J	V	AC		DC		AC		DC		AC	DC	
							A*	L*	A	L	A	L	A	L	A	L	A	L		
15(1/2)	N J V	2 3 2E	15	-5 ~ 60	-10 ~ 60	-5 ~ 60	-10 ~ 120	6.5	5	5	4	10	7	7	5	5.5	4	4	3	2