


MUT 系列

3 口 2 位柱塞式電磁閥 (常閉型 / 常開型)



規格

- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證
- 應答：ON 5~20ms, OFF 10~40ms

電力消耗

線圈功率	2	3	2E	4	5	3E
AC (VA)	6.9	8.0	5.3	19.5	23.0	9.2
DC (W)	6.0	6.8	5.2	15.0	18.5	10.0

尺寸


型號	MUT			
	03	06	08	10
記號				
尺寸 (mm)				
C	48		65	
D	14		22	
E	25		29	
G	51		57	
H	69		87	
L	46		51	
M	M3		M4	
W	32		39	
重量 (kg)	2, 4	0.33	0.5	
	3, 5	0.31	0.6	
	2E, 3E	0.58	0.8	

規格

MUT - 10 - 2 - 3 - □ - AC110 - □

- 規格**
- 記號**
03: 1/8
06: 1/4
08: 1/4
10: 3/8
- 指引**
1
2
3
4
- 線圈**
2, 3, 2E
4, 5, 3E (*)
- 電壓種類**
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
- 配管口螺牙**
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙
- 插座**
無: 端子型
D: 附燈型
G: 1/2" NPT
Y: 2 條出線 (僅適用線圈 2)

* 防爆型線圈 (2E)、(3E) 不適用附燈型 (D) 插座。



規格

MUT: (鍛造銅閥體) 適用流體: 空氣、水、輕油、重油 (120 cst max)、瓦斯、真空												
記號 (配管口徑)	指引	密封材質	線圈	節流口徑 mm	密封環 溫度 °C	使用壓力 0~ bar				真空 torr		
						線圈 2		線圈 3			線圈 2E	
						AC	DC	AC	DC		AC	DC
03(1/8) 06(1/4)	1	V*	2 3 2E	1.0	-5~95	6	6	5.5	1.5	10 ⁻²		
	2			5		5	4.5	-				
	3			2.5		2	2	-				
	4			1.5		0.7	1.5	-	10 ⁻¹			
記號 (配管口徑)	指引	密封材質	線圈	節流口徑 mm	密封環 溫度 °C	使用壓力 0~ bar				真空 torr		
						線圈 4		線圈 5			線圈 3E	
						AC/DC	AC/DC	AC	DC			
08(1/4) 10(3/8)	1	V*	4 5 3E	1.3	-5~95	10	14	8	7	10 ⁻²		
	2			7		12	7	4				
	3			6		10	5	2				
	4			5		8	5	1.5	10 ⁻¹			

* V: Viton (FKM)