

MVAA-220 系列

氣動閥



技術資料



注意事項
(安裝前閱讀)



規格

型號	3A1	3A2	4A1	4A2	4A2C.P.R
配管口徑代號	8A				
配管口徑尺寸	1/4				
方口數	3 口		5 口		
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0~0.8 MPa				
耐壓力	1 MPa				
有效斷面積	18 mm ²				
導引壓力範圍	(0.3×P*+0.1)~0.8 MPa				
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)				
重量	122 g	134 g	106 g	134 g	179 g

* P: 使用壓力

閥 / 訂購代號

MVAA - 220M - 4A2C - NC - G

型號

本體寬度

3: 3 方向 (3 方口)
4: 4 方向 (5 方口)

C: 中間位置關閉
P: 中間位置通氣
R: 中間位置排氣
(僅適用 4A2)


配管口螺牙
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

無: 直配管型
M: 連座型

A1: 單動氣壓導引
A2: 複動氣壓導引

NC: 常閉型
NO: 常開型
(僅適用 3A1)

流量特性圖



連座 / 訂購代號

MVSC - 220M - 5M3 - G

型號

連座



連座數

連座	連座數
無: 直配管型	
3B 3 方口	1~23
5B 5 方口	1~23
M: 連座型	
3M 3 方口	1~11
5M 5 方口	1~12

配管口螺牙
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

* 與 MVSC 共用連座。
* 第 11 連座起, 接單生產。

MVAA-220-4A1



* 與 MVSC 共用連座擋板

連座擋板 / 訂購代號



MVSC - 220 - 5P

型號

連座擋板

3P: 3 方口用
5P: 5 方口用

連座擋板組件




MVAA-220 外觀尺寸


氣動閥




MVAA-220-4A2




MVAA-220-4A2C.P.R



MVAA-220-3A1-NC/NO



MVAA-220-3A2



MVAA-220 連座


氣動閥



MVSC-220-5B*

* 與 MVSC 共用連座

5 方口直配管型用



連座數	P	L
1	34	46
2	57	69
3	80	92
4	103	115
5	126	138
6	149	161
7	172	184
8	195	207
9	218	230
10	241	253


P: (連座數 - 1) × 23 + 34

L: (連座數 - 1) × 23 + 46

MVSC-220-5M*

* 與 MVSC 共用連座

5 方口連座型用



連座數 (N)	P	L
1	34	46
2	57	69
3	80	92
4	103	115
5	126	138
6	149	161
7	172	184
8	195	207
9	218	230
10	241	253

P: (連座數 - 1) × 23 + 34

L: (連座數 - 1) × 23 + 46

MVAA-220 連座


氣動閥



MVSC-220-3B*

* 與 MVSC 共用連座

3 方口直配管型用



連座數	P	L
1	42	54
2	65	77
3	88	100
4	111	123
5	134	146
6	157	169
7	180	192
8	203	215
9	226	238
10	249	261


P: (連座數 -1)×23+42

L: (連座數 -1)×23+54

MVSC-220-3M*

* 與 MVSC 共用連座

3 方口連座型用



連座數 (N)	P	L
1	42	54
2	65	77
3	88	100
4	111	123
5	134	146
6	157	169
7	180	192
8	203	215
9	226	238
10	249	261

P: (連座數 -1)×23+42

L: (連座數 -1)×23+54