

MVAA-300 系列

氣動閥



技術資料



注意事項
(安裝前閱讀)




規格


型號	3A1	3A2	4A1	4A2	4A2C.P.R
配管口徑代號	10A				
配管口徑尺寸	3/8				
方口數	3 口		5 口		
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0~0.8 MPa				
耐壓力	1 MPa				
有效斷面積	35 mm ²				
導引壓力範圍	(0.34×P*+0.1)~0.8 MPa				
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)				
重量	295 g	324 g	236 g	301 g	385 g

* P: 使用壓力


閥 / 訂購代號




連座 / 訂購代號




流量特性圖



連座擋板 / 訂購代號 * 與 MVSC 共用連座擋板



連座擋板組件







MVAA-300 外觀尺寸





氣動閥



MVAA-300-4A1



MVAA-300-4A2








MVAA-300-4A2C.P.R

MVAA-300-4A2C

MVAA-300-4A2P

MVAA-300-4A2R




MVAA-300 外觀尺寸


氣動閥



MVAA-300-3A1-NC/NO



MVAA-300-3A2




連座外觀尺寸

MVSC-300-3B*

* 與 MVSC 共用連座

3 方口直配管型用



連座數	P	L
1	40	50
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329

P: (連座數 - 1) × 31 + 40
L: (連座數 - 1) × 31 + 50

MVAA-300 連座


氣動閥



MVSC-300-5B*

* 與 MVSC 共用連座

5 方口直配管型用



連座數	P	L
1	40	50
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329

P: (連座數 - 1) × 31 + 40

L: (連座數 - 1) × 31 + 50