MVHB-220 系列

手動閥

技術資料

注意事項
(安裝前閱讀)

規格

型號	MVHB-220-4TV MVHB-220-4TV-SP	MVHB-220-4TV* MVHB-220-4TV*-SP
配管口徑代號	8A	
配管口徑尺寸	1/4	
方口數	5 口	
位置數	2 位置	3 位置
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.8 MPa	
有效斷面積	18 mm^2	16 mm^2
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
重量	193 g	234 g

訂購代號

MVHB — 220 — 4TVC — SP — M — □ — G

- 型號
- 本體寬度
- **4**: 4 方向 (5 方口)
- 無 : 5 口 2 位
  C: 中間位置關閉 (5 口 3 位)
  P: 中間位置通氣 (5 口 3 位)
  R: 中間位置排氣 (5 口 3 位)
- 彈簧復歸型
- 無 : 標準型
  M: 面板安裝型
- *1,2 防塵套材質
  無 : NBR
  E: EPDM
- 配管口螺牙
  無 : Rc 牙
  G: G 牙
  NPT: NPT 牙

*1. NBR：耐油性及耐磨耗性佳，不適用於極性溶劑中。
EPDM：抗水性及抗化學性佳，不適用於用油場所。

*2. 橡膠材質特性 。

面板安裝型



4TV / 4TV-SP





4TVC / 4TVP / 4TVR





4TVC-SP / 4TVP-SP / 4TVR-SP