

MVHB-500 系列

手動閥



技術資料



注意事項
(安裝前閱讀)



規格

型號	MVHB-500(V)-4TV MVHB-500(V)-4TV-SP	MVHB-500(V)-4TV* MVHB-500(V)-4TV*-SP
配管口徑代號	15A	
配管口徑尺寸	1/2	
方口數	5 口	
位置數	2 位置	3 位置
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~1.2 MPa	
有效斷面積	41 mm ²	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
重量	519 g	560 g

訂購代號

MVHB — 500V — 4TVC — SP — □ — G

型號

本體寬度

4: 4 方向
(5 方口)

彈簧復歸型

*1.2
防塵套材質
無: NBR
E: EPDM

配管口螺牙
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙



無: 標準型
V: 直立型

無: 5 口 2 位
C: 中間位置關閉 (5 口 3 位)
P: 中間位置通氣 (5 口 3 位)
R: 中間位置排氣 (5 口 3 位)

* V 型可搭配 MVSE-500 連座使用

*1. NBR: 耐油性及耐磨耗性佳, 不適用於極性溶劑中。
EPDM: 抗水性及抗化學性佳, 不適用於用油場所。

*2. 橡膠材質特性




MVHB-500 外觀尺寸 – 直立型

手動閥




V


4TV




4TV-SP





4TVC



4TVP




4TVR




V

4TVC-SP



4TVP-SP



4TVR-SP

