MVSC1-150 系列

電磁閥



規格

型號		4E1	4E2
配管口徑尺寸		M5×0.8	
方口數		5 口	
位置數		2 位置	
使用流體		空氣	
使用壓力範圍		0.15~0.8 MPa	
耐壓力		1 MPa	
有效斷面積		3.8 mm^2	
應答時間	標準	AC < 35 ms, DC < 23 ms	
	高速 *	AC < 30 ms, DC < 18 ms	
電力消耗	標準	AC=1.12VA, DC=0.95W	
	高速 *	AC=2.5VA, DC=2.5W	
周圍溫度		–5~+50°C (不凍結)	
定格電壓		AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V/12V	
電壓容許範圍		±10%	
絕緣等級		F 級	
重量		73 g	108 g

* 高速型不可連續通電超過 30 分鐘。

閥 / 訂購代號

MVSC1 — 150M — 4E2 — □ — AC110 — H1

- 型號
- 本體寬度
  - 無 : 直配管型
  - **M**: 連座型
- **4**: 4 方向 (5 方口)
  - **E1**: 單線圈
  - **E2**: 雙線圈
- 電壓種類
  - **AC220**V(50/60)Hz
  - **AC110**V(50/60)Hz
  - **DC24**V
  - **DC12**V
- 應答時間
  - 無 : 標準
  - **Q**: 高速 *
  - * 接單生產，請洽各營業單位。
- 出線型式

D: DIN 端子型	L: DIN 端子附燈型
	
W: 出線型	**H**: 水平插座附燈型
導線長度 : 500mm	

導線長度	
–	500mm
1	1000mm
2	2000mm
3	3000mm

* 此選項僅水平插座附燈型 (H) 適用

流量特性圖



連座 / 訂購代號

MVSC1 — 150M — 5B3 — G

- 型號
- 連座

連座			連座數
無 : 直配管型	**5B**	5 方口	1~31
M: 連座型	**5M**	5 方口	1~16

* 第 11 連座起，接單生產。

- 配管口螺牙
  - 無 : Rc 牙
  - **G**: G 牙
  - **NPT**: NPT 牙

注意事項

鎖付接頭時應避免直接施力緊握於線圈，以免損壞。



導線 / 訂購代號 * 與 MVDY 共用導線，僅適用 "H: 水平插座附燈型 "。

MVDY — 100 — WA2J2

- 型號
- 電壓種類
  - **A2**: AC220V(50/60)Hz
  - **A1**: AC110V(50/60)Hz
  - **D**: DC24V/12V/6V
- 插座型式
  - **J**: JPC 型式



- 導線長度
  - 無 : 500mm
  - **1**: 1000mm
  - **2**: 2000mm
  - **3**: 3000mm

mindman

MVSC1-150 外觀尺寸

電磁閥

MVSC1-150-4E1



DIN 端子型 /
DIN 端子附燈型



MVSC1-150-4E2



MVSC1-150-5B*

5 方口直配管型用



MVSC1-150M-5M*

5 方口連座型用



連座數	P	L
1	30	42
2	47	59
3	64	76
4	81	93
5	98	110

連座數	P	L
6	115	127
7	132	144
8	149	161
9	166	178
10	183	195

P: (連座數 -1)×17+30
L: (連座數 -1)×17+42