

氟樹脂管

包裝 5m、20m、50m、100m

訂購代號

SET 0640 - 20 - C - C

1 2 3 4 5

❶ 品名

❷ 配管徑 (外徑 × 內徑)

單位: mm

編號	公制								英制			
	0420	0425	0640	0860	1075	1080	1290	1210	1613	1/4	3/8	1/2
外徑	ø4	ø4	ø6	ø8	ø10	ø10	ø12	ø12	ø16	ø6.35	ø9.53	ø12.7
內徑	ø2	ø2.5	ø4	ø6	ø7.5	ø8	ø9	ø10	ø13	ø4.57	ø6.99	ø9.56

❸ 拉直長度

5: 5m / 20: 20m / 50: 50m / 100: 100m

❹ 配管顏色

C: 透明色 / B: 黑色 (僅限 SET)

❺ 無塵室規格 (無塵室規格管長限 5, 20m)

C: 無塵室包裝規格 / 無: 標準規格

規格

使用流體	空氣、水、腐蝕性液體 *1,2,3
最高使用壓力	0.7~2.7 MPa
使用溫度範圍	-65~+260°C (不凍結)

- *1. 使用藥品時。
- *2. 溫度上昇。
- *3. 流體為液體時建議使用嵌入環。

SFT 氟樹脂管 (PFA) - 標準型 Fluororesin Tube		SFT CLEAN ROOM 氟樹脂管 (PFA) - 無塵室規格 Fluororesin Tube	
型式		型式	
SFT0420-□-C	SFT1290-□-C	SFT0420-□-C-C	SFT1080-□-C-C
SFT0425-□-C	SFT1613-□-C	SFT0425-□-C-C	FT1290-□-C-C
SFT0640-□-C	SFT1/4-□-C	SFT0640-□-C-C	SFT1/4-□-C-C
SFT0860-□-C	SFT3/8-□-C	SFT0860-□-C-C	SFT3/8-□-C-C
SFT1075-□-C	SFT1/2-□-C	SFT1075-□-C-C	SFT1/2-□-C-C
SFT1080-□-C			
SET 氟樹脂管 (FEP) - 標準型 Fluororesin Tube		SET CLEAN ROOM 氟樹脂管 (FEP) - 無塵室規格 Fluororesin Tube	
型式		型式	
SET0420-□-C	SET1290-□-C	SET0420-□-C-C	SET1290-□-C-C
SET0425-□-C	SET1210-□-C	SET0425-□-C-C	SET1210-□-C-C
SET0640-□-C	SET1613-□-C	SET0640-□-C-C	SFT1/4-□-C-C
SET0860-□-C	SET1/4-□-C	SET0860-□-C-C	SFT3/8-□-C-C
SET1075-□-C	SET3/8-□-C	SET1075-□-C-C	SFT1/2-□-C-C
SET1080-□-C	SET1/2-□-C	SET1080-□-C-C	

聚醯胺管 — SNT 管 (標準型)

包裝 20m、100m

訂購代號

SNT 0640 - 20 - W

1 2 3 4

❶ 品名

❷ 配管徑 (外徑 × 內徑)

單位: mm

編號	0420	0425	0640	0860	1075	1080	1290	1210	1613
外徑	ø4	ø4	ø6	ø8	ø10	ø10	ø12	ø12	ø16
內徑	ø2	ø2.5	ø4	ø6	ø7.5	ø8	ø9	ø10	ø13

❸ 配管長度

20: 20m (SNT1613 僅適 20m) / 100: 100m

❹ 配管顏色

W: 乳白色

規格

使用流體	空氣、水、飲料水體
最高使用壓力	1.5 MPa (20°C 65%RH 時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+60°C (不凍結)

SNT 聚醯胺管 Polyamide Tube	
型式	
SNT0420-□-W	SNT1080-□-W
SNT0425-□-W	SNT1290-□-W
SNT0640-□-W	SNT1210-□-W
SNT0860-□-W	SNT1613-□-W
SNT1075-□-W	