

真空吸盤

靜電消散性 R69 型


防止 ESD (靜電放電) 導致電子設備故障

NEW






表面電阻值 $10^6 \sim 10^9 \Omega$

具備適合 ESD (靜電放電) 對策的表面電阻值。



適用於半導體晶片、PCB、電子零件的吸附與搬運



訂購代號

VP

①

30

②

R

③

SE-R69

④

① 真空吸盤

② 吸盤尺寸

代號		4	6	8	10	15	20	25	30	40	50	4×20	4×30	8×30
吸盤尺寸(mm) ※ 橢圓型: A×B		φ4	φ6	φ8	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50			
吸盤形狀	標準型	小型	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		一般型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	單層蛇腹型		—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
	軟質型		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	軟質蛇腹型		—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	防滑型		—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—
	薄物用型		—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	橢圓型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○

③ 吸盤形狀

代號	RM	R	B	L	LB	K	P	E
吸盤形狀	標準型 (小型)	標準型 (一般形)	單層蛇腹型	軟質型	軟質蛇腹型	防滑型	薄物用型	橢圓型
								

④ 吸盤材質

代號	SE-R69
橡膠材質	靜電擴散性矽膠
表面電阻值 (Ω)	10 ⁶ ~ 10 ⁹
表面硬度	HS50

※ 另有真空吸盤固定座。

型式

標準型



小型

型式

VP4RMSE-R69

標準型



一般型

型式

VP4RSE-R69
VP6RSE-R69
VP8RSE-R69
VP10RSE-R69
VP15RSE-R69
VP20RSE-R69
VP25RSE-R69
VP30RSE-R69
VP40RSE-R69
VP50RSE-R69

防滑型



型式

VP10KSE-R69
VP20KSE-R69
VP30KSE-R69
VP40KSE-R69

薄物用型



型式

VP8PSE-R69
VP10PSE-R69
VP15PSE-R69

型式

單層蛇腹型



型式

VP6BSE-R69
VP8BSE-R69
VP10BSE-R69
VP15BSE-R69
VP20BSE-R69
VP30BSE-R69

橢圓型



型式

VP4x20ESE-R69
VP4x30ESE-R69
VP8x30ESE-R69

軟質型



型式

VP4LSE-R69

軟質蛇腹型



型式

VP6LBSE-R69
VP8LBSE-R69
VP10LBSE-R69

相關商品

真空吸盤固定座

直接安裝 彈簧式低發塵型

VPLFG

低發塵結構的真空吸盤固定座

內建特殊襯套，實現低摩擦與低發塵。

無需個別配管，減少工時

可歧管配管的省空間固定座


行程備有 3mm 與 6mm 兩種規格

可選配端蓋螺帽

固定座本體與端蓋螺帽可夾持並固定歧管塊。

止迴轉功能，可防止工件在運送過程中錯位

依使用需求選擇止迴轉規格。



● 本目錄中的規格如有變更，恕不另行通知。



金器工業股份有限公司

台北總公司 TEL / 02-25913001 • 25976201

台中分公司 TEL / 04-23131870

🌐 <https://www.mindman.com.tw>

台南分公司 TEL / 06-7262011

高雄分公司 TEL / 07-3119113-5

✉ mindman@mindman.com.tw



更多
產品訊息