

小型砂帶機



- 平面或曲面的修整，髮絲紋處理。
- 高效的砂帶研磨能力，快速且均勻的研磨速度，適用於各種表面處理需求。
- 適用材料：鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、塑料、複合材料、木材。

型號	TSB80
主軸壓力 (MPa)	0.6
耗氣量 (LPM)	850
建議潤滑用油 (*1)	輪機油 ISO-VG32
轉速 (RPM)	3000
適用砂帶 (mm)	寬 20
重量 (kg)	8.6

*2. 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。

TSB80

型號

No.	零件	數量	備註
1	消音器	1	
2	馬達	1	
3	氣源接頭	1	10 mm 快速接頭
4	護蓋	1	
5	橡膠輪	1	
6	砂帶	0	自行購買

