

M83C-M serie


CONECTOR / M8 (MACHO)



Especificación

Modelo	M83C-M
Pasador exterior macho	
Núm. de contactos	3
Tensión nominal	60V DC/AC
Corriente nominal	5A
Temperatura ambiente	-40°C~+105°C (Sin congelación)
Clase de protección de contacto	IP 67
Adecuado para AWG	20~26AWG
Sellos para cable OD	ø4.5 mm ~ ø6.5 mm
Material de la carcasa	Nylon

Ejemplo de pedido



Dimensiones

