

MVHB-220 serie

VÁLVULA MANUAL DE PALANCA



mindman




Especificación

Modelo	MVHB-220-4TV MVHB-220-4TV-SP	MVHB-220-4TV* MVHB-220-4TV*-SP
Diámetro interior (Tamaño del puerto)	8A (1/4)	
Núm. de puerto	5	
Núm. de posición	2	3
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento	0~0.8 MPa	
Sección efectiva	18 mm ²	16 mm ²
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)	
Peso	193 g	234 g

Ejemplo de pedido

MVHB – 220 – 4TVC – SP – M – □ – G



Tipo de montaje en panel

