

MVHD-220 serie

VÁLVULA MANUAL DE PALANCA



mindman



Especificación

Modelo	MVHD-220-3P	MVHD-220-4P
Diámetro interior	8A	6A, 8A
Tamaño del puerto	1/4	1/8, 1/4
Núm. de puerto	3	5
Núm. de posición	2	
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento	0~0.8 MPa	
Sección efectiva	18 mm ²	
Temperatura ambiente	-5~+50°C (Sin congelación)	
Peso	151 g	170 g

Ejemplo de pedido

MVHD — 220 — 4P — NC — □ — SP — G

MODELO

ANCHURA DEL CUERPO

3: 3 vías (3 puertos)
4: 4 vías (5 puertos)

TIPO DE ACTUADOR
P: Tirador

NC: Normalmente cerrada
NO: Normalmente abierta
(Sólo para el 3P)


TAM. DIÁMETRO INTERIOR

En blanco: 1/4
6A: 1/8 (Sólo para 4P)


RETORNO POR MUELLE

TIPO DE ROSCA
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT


Orificio de montaje en panel




MVHD-220-3P-NC




MVHD-220-3P-NC-SP




MVHD-220-3P-NO



MVHD-220-3P-NO-SP



MVHD-220-4P



MVHD-220-4P-SP

