

MVHF-3V


VÁLVULA MANUAL



Especificación

Tipo	Normalmente CERRADA 3-vías obturación válvula de palanca de dos posiciones
Medio	Aire, agua, aceite
Ángulo de accionamiento	60°
Presión de entrada	150 psig máx.
Flujo de aire	@ 50 psig 14 SCFM, @ 100 psig 25 SCFM,
Fuerza del recorrido de accionamiento	2 1/2 oz. nominal
Rango de temperatura	32°F~230°F
Puertos	Entrada: G1/8 * Salida: G1/8 * Escape: G1/8 *
Montaje	15/32-32 con tuercas rosca macho y arandelas de seguridad
Peso	118 g

* Puertos de rosca NPT. también disponibles.



MVHF-5V

VÁLVULA MANUAL



Especificación

Tipo	4-Válvula manual de minipalanca 5/2
Medio	Aire, agua, aceite
Ángulo de accionamiento	80°
Presión de entrada	150 psig máx.
Sección efectiva	4.3 mm ²
Fuerza del recorrido de accionamiento	3 oz. nominal
Rango de temperatura	32°F~230°F
Puertos	Entrada: G1/8 * Salida: G1/8 * Escape: G1/8 *
Montaje	15/32-32 con tuercas rosca macho y arandelas de seguridad
Peso	172 g

* Puertos de rosca NPT. también disponibles.

