

MVHF-5P


VÁLVULA MANUAL



Especificación

Modelo	MVHF-5P
Tipo	Válvula pulsador retorno por muelle
Medio	Aire, agua, aceite
Recorrido de accionamiento	1/8"
Presión de entrada	150 psig máx.
Sección efectiva	8.6 mm ²
Fuerza del recorrido de accionamiento	4 1/2 lb nominal
Rango de temperatura	32°F~230°F
Puertos	Entrada: G1/8 * Salida: G1/8 * Escape: G1/8 *
Montaje	15/32-32 con tuercas rosca macho y arandelas de seguridad
Peso	171 g

* Puertos de rosca NPT. también disponibles.



MVHF-AP*

ACTUADOR PILOTO MINIATURA mindman
3/8" DIÁM. INTERIOR



Especificación

Modelo	MVHF-AP3, MVHF-AP6A
Tipo	Simple efecto, retorno por muelle actuador de pilotaje neumático (miniatura).
Presión de entrada	150 psig máx.
Construcción	Cuerpo: Aleación de aluminio
	Muelles: Acero inoxidable
	Juntas: NBR
	Pistón: aluminio
Rango de temperatura	32°F~230°F
Factor de fuerza	.1
Puertos	MVHF-AP3 → 10-32
	MVHF-AP6A → G1/8 *
Montaje	15/32-32 rosca hembra para montar en válvulas y componentes en miniatura
Peso	22 g

Presión mínima requerida MPa (PSIG)

MVHF-3P-NC	0.21 (30)	MVHF-3P-NO	0.21 (30)
MVHF-5P	0.29 (41)		

* Puertos de rosca NPT. también disponibles.

