



Especificación

Modelo	MVHS				
Diámetro interior	8A	10A	15A	20A	
Tamaño del puerto	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	
Medio	Aire				
Rango de presión de funcionamiento	0.05~1 MPa				
Sección efectiva (mm ²)	P→A	30.4	32.3	63.5	85.4
	A→R	34.1	36.8	71.7	90.7
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)				
Peso	40 g	54 g	132 g	148 g	

Ejemplo de pedido



MVHS – 8A – G

MODELO

8A: R1/4
10A: R3/8
15A: R1/2
20A: R3/4

TIPO DE ROSCA
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

MVHS-*A



Código Modelo	A	B	C	D	E	F
MVHS-8A	58	Rc1/4	R1/4	32	25.5	⊘19
MVHS-10A	57	Rc3/8	R3/8	32	31.5	⊘22
MVHS-15A	91	Rc1/2	R1/2	49	38.5	⊘27
MVHS-20A	91	Rc3/4	R3/4	49	42	⊘35