

MVMA-300 serie

VÁLVULA MECÁNICA



Especificaciones

Modelo	MVMA-300-4R1
Diámetro interior	10A
Tamaño del puerto	3/8
Núm. de puerto	5
Medio	Aire
Rango de presión de funcionamiento	0~0.8 MPa
Presión de prueba	1 MPa
Sección efectiva	35 mm ²
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)
Peso	260 g

Ejemplo de pedido

MVMA — 300 — 4R1 — G

MODELO

ANCHURA DEL CUERPO

PALANCA DE TIPO DE ROSCA
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

4: 4vías (5 puertos)

Características de caudal

