

2017 年 8 月 25 日

MVSD-180 系列電磁閥

停產通知

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品。

MVSD-180 系列電磁閥，將進行如下述變更，很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1. 製品型號


MVSD-180 系列電磁閥

2. 變更理由


為強化產品性能，並朝降低耗能、提升產品壽命等創新方向為考量，MVSD-180 系列即將停產，於 2017 年 12 月起，以 MVSC1-180 系列替代，即日起可開始訂購。

3. 變更內容

	變更前	變更後
	MVSD-180	MVSC1-180
外觀	※標準品(DIN 端子型) 	※標準品(DIN 端子型) 
線圈	1. 以螺帽固定線圈。 2. 耗電量較高。	1. 以實心 PIN 固定線圈。 2. 低電流消耗、低電量消耗。



		3. 橋式整流器，可將 AC 交流電轉換為 DC 直流電，通電時無雜音。 4. 線圈表面溫升低。 5. 手動旋鈕設計，可徒手按壓鎖定，方便測試。 6. 「低功率輸出 PLC」可直接驅動電磁閥。																
出線型式	DIN 端子型、DIN 端子附燈型、出線型 <table><tr><th>D: DIN端子型</th><th>L: DIN端子附燈型</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><th>W: 出線型</th><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	D: DIN端子型	L: DIN端子附燈型			W: 出線型				DIN 端子型、DIN 端子附燈型、出線型、水平插座型。 <table><tr><th>D: DIN端子型</th><th>L: DIN端子附燈型</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><th>W: 出線型</th><th>H: 水平插座型</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	D: DIN端子型	L: DIN端子附燈型			W: 出線型	H: 水平插座型		
D: DIN端子型	L: DIN端子附燈型																	
W: 出線型																		
D: DIN端子型	L: DIN端子附燈型																	
W: 出線型	H: 水平插座型																	
外觀尺寸	長度：115 mm	長度：111 mm																
電壓種類	DC：24V AC：110V、220V	DC：12V、24V AC：110V、220V																
電力消耗	DC：3W AC110V：3.7VA	DC：0.95W AC110V/AC220V：1.12VA (可持續通電)																



耗	AC220V : 3.1VA	*可節省 70%耗能
重量	120g~190g	90~143g *重量減輕 25%

備註：配管口位置、有效斷面積、應答時間等皆相同。

4.變更實施日期

2017 年 12 月起，MVSD-180 全面停產。

即日起可開始訂購 MVSC1-180。

5.其他

如有其他疑問，請洽敝公司營業部。

以上