MCMA 系列

迷你氣壓缸

mindman

特點：

■ **免給油：**
採用含油合金，特殊軸承襯套，使活塞桿無需給油。

■ **高品質；耐久佳：**
氣壓缸採用高級不銹鋼材質，更具耐磨、腐蝕性。

■ **標準化的設計：**
大多數零件均可與國際標準ISO規格互相替換。

■ **可承製非標準規格：**
對各種桿端型尺寸及型錄規定以外之行程，請與本公司聯繫承製。

■ **多樣化支架：**
多種固定式及非固定式支架，供客戶選擇。

■ **全系列均附磁**

規格：

型號		MCMA				
氣缸內徑 (mm)		16	20	25	32	40
配管口徑尺寸		M5×0.8	Rc1/8			
使用流體		空氣				
最大使用壓力		0.7 MPa				
最小使用壓力		複動: 0.06 MPa ; 單動: 0.15 MPa				
耐壓力		1 MPa				
周圍溫度		−5℃~+60℃ (不凍結)				
給油		不需給油				
使用速度範圍		50~500mm/sec				
最大容許動能 (焦耳)	墊片緩衝	0.16J	0.27J	0.4J	0.65J	1.2J
	可調緩衝	0.32J	0.54J	0.78J	1.27J	2.35J
傳感器(束帶) (※1,2)	RCA	(搭配BA20~BA40束帶) (搭配BGS20~BGS40束帶)				
	RCM	(搭配BM16~BM40束帶)				
	RCS	(搭配BJ16束帶)				

※1.傳感器規格請參 8-6 頁(RCA), 8-13頁(RCM), 8-14頁 (RCS)。
※2.傳感器束帶代號BM16, 16為氣缸內徑。

標準行程表：

	氣缸內徑	行程(mm)
單動型	φ16	15, 25, 50, 75, 100
	φ20,25,32	15, 25, 50, 75, 100, 125, 150
複動型	φ16	15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
	φ20,25,32,40	15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

●非標準行程亦可承製，請洽業務人員。

氣缸 / 訂購代號：

※ 特殊規格訂購請參 0-7 頁。

MCMA − 11 − 32 − 100 − A − N − □

- 型號
- 1：單軸 / 2：雙軸
- 氣缸內徑
- 行程
- 無：墊片緩衝型(不可調) / A：可調緩衝型
- 無：標準型 / N：無尾型 (尾端車平)
- 配管口螺牙
  - 無：M5×0.8 (適用φ16)
  - 無：Rc牙
  - G：G牙
  - NPT：NPT牙 (適用φ20~φ40)

作動方式／桿端牙型：

代號		記號	說明
1	1		複動外牙
1	3		引入單動外牙
1	5		押出單動外牙
2	1		雙軸複動外牙
2	3		雙軸單動外牙
2	7		雙軸可調行程外牙

安裝配件：

FA − MCMA − 32

- 型號
- 氣缸內徑

安裝型式：

	LB
	FA
	FB
	SDB
	Y
	I
	YS (Y+浮動彈簧插銷)