MVB-100 系列

多元連接系統

mindman



規格

- 25 針 D-sub 連接器。
- 簡易配線系統。
- 最大工作頻率 : 5Hz。

注意事項

- 電磁閥不可連續通電超過 2 小時以上。
- 以一天為單位，電磁閥總通電時間不可超過未通電時間。
- 訂購最大連座數 4E1 為 12 連座，4E2 與 4E2C.P.R 為 11 連座。
- 搭配 MVSY-100 系列電磁閥 (僅適用 LJ 出線型式)。



* – COM 規格需對應 PLC(PNP 輸出) 之機型。
* + COM 規格需對應 PLC(NPN 輸出) 之機型。

訂購代號 (多元連結系統)

MVB — 100M — 5M4 □ — SSDC — DC24 — D — G

- **型號**
- **本體寬度**
  - 無 : 直配管型
  - **M**: 連座型
- **連座數**: **2, 3, 4..., 12**
- **連座**
  - **5B**: 5 方口直配管型適用
  - **5M**: 5 方口連座型適用
- **COM 規格**
  - 無 : -COM
  - **N**: +COM
  - ~~(僅適用 DC 電壓)~~
- **電磁閥**

S	**4E1**: 5/2 單線圈電磁閥
D	**4E2**: 5/2 雙線圈電磁閥
C	**4E2C**: 5/3 雙線圈電磁閥
P	**4E2P**: 5/3 雙線圈電磁閥
R	**4E2R**: 5/3 雙線圈電磁閥
B	連座擋板

* 依序由 D-sub 端開始組裝。

- **電壓種類**
  - ~~**AC220**V(50/60)Hz~~
  - ~~**AC110**V(50/60)Hz~~
  - **DC24**V
  - **DC12**V
  - **DC6**V
- **連接線**
  - 無 : 不附連接線
  - **D**: 附 D-sub 連接線 (纜線長度 3m)
- **配管口螺牙**
  - 無 : Rc 牙
  - **G**: G 牙
  - **NPT**: NPT 牙

電路板套件 + 連座 / 訂購代號

MVB — 100M — 5B3 — G

- **型號**
- 無 : 直配管型
  - **M**: 連座型
- **連座**
  - **5B**: 5 方口直配管型適用
  - **5M**: 5 方口連座型適用
- **連座數**: **2, 3, 4..., 12**
- **配管口螺牙**
  - 無 : Rc 牙
  - **G**: G 牙
  - **NPT**: NPT 牙

防塵蓋 / 訂購代號

MVB — 100 — P



連接線 / 訂購代號

MVB — 100 — D

- D-sub 連接線

MVB-100 / 156 配線

多元連接系統

mindman

導線 / 訂購代號

* MVB-156 與 MVB-100 系列共用配件。

MVB — 100 — □ — WDE1

型號

COM 規格
無 : -COM
N: +COM
~~（僅適用 DC 電壓）~~

導線型式
E1: 配合 4E1 電磁閥
E2: 配合 4E2 電磁閥

25 PIN 配線



	線 色	針腳 No.	線圈端子
D-01	棕	1	D-01
D-02	紫 / 白	14	D-02
D-03	棕 / 白	2	D-03
D-04	灰	15	D-04
D-05	紅	3	D-05
D-06	灰 / 黑	16	D-06
D-07	紅 / 黑	4	D-07
D-08	白	17	D-08
D-09	橙	5	D-09
D-10	白 / 黑	18	D-10
D-11	橙 / 黑	6	D-11
D-12	粉紅	19	D-12
D-13	黃	7	D-13
D-14	粉紅 / 黑	20	D-14
D-15	黃 / 黑	8	D-15
D-16	白 / 紅	21	D-16
D-17	綠	9	D-17
D-18	白 / 藍	22	D-18
D-19	綠 / 黑	10	D-19
D-20	淺藍	23	D-20
D-21	藍	11	D-21
D-22	淺藍 / 黑	24	D-22
D-23	藍 / 白	12	D-23
COM	紫	13	COM
COM	淺綠	25	COM