




超小型管接頭

一般環境用—快速接頭

包裝 10 個/袋

訂購代號



① 型號

② 配管徑 (øD)

代號	0320	0425	0535	0640
外徑	ø3	ø4	ø5	ø6
內徑	ø2	ø2.5	ø3.5	ø4

單位: mm

牙徑 (M, FM)

代號	公制外牙		公制內牙	
	M3	M5	FM3	FM5
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	M3×0.5	M5×0.8

③ 外牙徑 (M)

代號	公制牙			管用錐型牙
	M3	M5	M6	O1
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	M6×1	R1/8

④ 規格

無: 標準型; -C: 無塵室包裝「10 個 (獨立包裝) / 袋」。

規格

型式	倒鉤型	壓合型、內牙型
使用流體	空氣	
最高使用壓力	0.5 MPa (真空狀態下 0.4 MPa)	1.0 MPa (真空狀態下 0.4 MPa)
使用真空壓力	- 100 kPa	
使用溫度範圍	0~+50°C (不凍結)	

特點

- 最適合緊湊管路的倒鉤型接頭
非常適合小型設備和節省空間的精密切管。
- 非常適合真空設備配管
建議使用真空配管 (UD)。
- 只需手動擰緊接頭，即可簡單進行配管裝卸

● 無塵室包裝規格


■ 適用於無塵環境的省空間配管

經由乾淨的空氣淨化後，無塵室內包裝 (相當於 ISO6 級)。

內部構造

通用彎頭型: LH

壓合型通用彎頭型: LHN



No.	零件名稱	材質
①	金屬本體	黃銅 (無電解鍍鎳)*1
②	配管	真空用配管或無塵室包裝規格
③	配管夾套	氟素樹脂
④	壓合型螺帽	黃銅 (無電解鍍鎳)
⑤	墊圈	POM, SUS304+NBR (LC, LCN, LN, LP, LLC)*2











*1. M3 螺牙，使用特殊不銹鋼 (耐腐蝕性相當於 SUS303。奧氏體或鐵素體) 或 SUS303。

*2. 對於無塵室包裝規格，墊圈材質為 POM。



超小型管接頭

一般環境用—快速接頭

倒鉤型			
LC 超小直型 		LS 配管頭夾套 	
型式 LC- ϕ D-M \square		型式 LS- ϕ D \square	
LC-0320-M3 \square	LC-0425-01 \square	LS-0425 \square	LS-0640 \square
LC-0320-M5 \square	LC-0535-M5 \square		
LC-0320-01 \square	LC-0640-M3 \square		
LC-0425-M3 \square	LC-0640-M5 \square		
LC-0425-M5 \square	LC-0640-M6 \square		
LC-0425-M6 \square	LC-0640-01 \square		
LH 通用彎頭型 		LB 通用 T 型 	
型式 LH- ϕ D-M \square		型式 LB- ϕ D-M \square	
LH-0320-M3 \square	LH-0425-M3 \square	LB-0320-M3 \square	LB-0425-M3 \square
LH-0320-M5 \square	LH-0425-M5 \square	LB-0320-M5 \square	LB-0425-M5 \square
	LH-0640-M5 \square		LB-0640-M5 \square
LU 聯管接頭 		LG 超小不同尺寸接頭 	
型式 LU- ϕ D \square		型式 LG- ϕ D $_1$ - ϕ D $_2$ \square	
LU-0320 \square	LU-0640 \square	LG-0425-0320 \square	LG-0640-0425 \square
LU-0425 \square		LG-0640-0320 \square	
壓合型			
LCN 壓合直型 		LHN 通用壓合彎頭型 	
型式 LCN- ϕ D-M \square		型式 LHN- ϕ D-M \square	
LCN-0320-M3 \square	LCN-0425-01 \square	LHN-0320-M5 \square	LHN-0640-M5 \square
LCN-0320-M5 \square	LCN-0640-M5 \square	LHN-0425-M5 \square	
LCN-0320-01 \square	LCN-0640-01 \square		
LCN-0425-M5 \square			
LN 公制牙雙向接頭 		LP 塞頭 	
型式 LN-M-M \square		型式 LP-M \square	
LN-M3-M3 \square	LN-M5-M5 \square	LP-M3 \square	LP-M5 \square

內牙型					
LH-F 通用彎頭型 		LB-F 通用 T 型 		LZ 通用十字 	
型式 LH-FM-M \square		型式 LB-FM-M \square		型式 LZ-FM-M \square	
LH-FM3-M3 \square	LH-FM5-M5 \square	LB-FM3-M3 \square	LB-FM5-M5 \square	LZ-FM5-M5 \square	
LL 聯管彎頭型 		LE 聯管 T 型 		LU-F 聯管接頭 	
型式 LL-FM \square		型式 LE-FM \square		型式 LU-FM \square	
LL-FM5 \square		LE-FM5 \square		LU-FM3 \square LU-FM5 \square	
LM 分隔聯管型 		LD 通用歧管 T 型 		LLC 延長聯管 	
型式 LM-FM \square		型式 LD-FM-M \square		型式 LLC-FM-M \square	
LM-FM5 \square		LD-FM5-M5 \square		LLC-FM3-M3 \square LLC-FM5-M5 \square	