

多層蛇腹型-真空吸盤

PISCO


真空吸盤

進口代理商品

包裝：1個/袋

訂購代號：

VPA 40 W N - 6J - ECV - F15 - □



❶ 固定座型號

❷ 吸盤徑： (mm)

編號	10	20	30	40	50
尺寸	φ10	φ20	φ30	φ40	φ50

❸ 吸盤形狀：W：多層蛇腹型

❹ 吸盤材質：

N：腈橡膠 / U：聚氨酯橡膠 / S：矽橡膠 / F：氟橡膠 /
NE：低阻防靜電NBR / G：符合日本食品衛生法之NBR材質 /
HN：HNBR / EP：EPDM

❺ 接頭型式/尺寸：(*只提供小型吸盤的支架) (mm)

吸盤徑	φ10		φ20~φ30		φ10~φ60	
接頭型式	快速配管	倒鉤型	快速配管	倒鉤型	快速配管	倒鉤型
尺寸	3×2	3×2	4×2.5	4×2.5	6×4	6×4
編號	3J*	3B*	4J*	4B*	6J	6B

❻ 具偏擺固定座：(選用配備，須另付費；僅適用S3材質)

ECV：防掉落閥

❼ 具過濾器：(選用配備，須另付費；不適用S3材質)

F15：吸盤直徑φ10~50mm / F30：吸盤直徑φ30~50mm

❽ 金屬部位材質：(選用配備，須另付費)

S3：銅製材質(環為深藍色) / 無記號：標準材質

VPA BELLOWS 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port	VPA BELLOWS / S3 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port	VPMA BELLOWS 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port
型式	型式	型式
VPA10W□6J	VPA40W□6J	VPA10W□6J-S3
VPA20W□6J	VPA50W□6J	VPA20W□6J-S3
VPA30W□6J		VPA50W□6J-S3
		VPA30W□6J-S3
VPB BELLOWS 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port	VPB BELLOWS / S3 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port	VPMB BELLOWS 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port
型式	型式	型式
VPB10W□6J	VPB40W□6J	VPB10W□6J-S3
VPB20W□6J	VPB50W□6J	VPB20W□6J-S3
VPB30W□6J		VPB50W□6J-S3
		VPB30W□6J-S3
VPC BELLOWS 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port	VPC BELLOWS / S3 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port	VPMC BELLOWS 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port
型式	型式	型式
VPC10W□6J	VPC40W□6J	VPC10W□6J-S3
VPC20W□6J	VPC50W□6J	VPC20W□6J-S3
VPC30W□6J		VPC50W□6J-S3
		VPC30W□6J-S3
VPMA BELLOWS / S3 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port	VPMB BELLOWS / S3 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port	VP BELLOWS 多層蛇腹吸盤 Pad Rubber Only S N, NE, HN, EP F, G U
型式	型式	型式
VPMA10W□4J-S3	VPMA30W□4J-S3	VP10W□
VPMA20W□4J-S3	VPMB20W□4J-S3	VP40W□
		VP20W□
		VP50W□
		VP30W□
VPD BELLOWS 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port	VPD BELLOWS / S3 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port	VPMD BELLOWS 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port
型式	型式	型式
VPD10W□6J	VPD40W□6J	VPD10W□6J-S3
VPD20W□6J	VPD50W□6J	VPD20W□6J-S3
VPD30W□6J		VPD50W□6J-S3
		VPD30W□6J-S3
VPMC BELLOWS / S3 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port	VPMD BELLOWS / S3 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port	
型式	型式	
VPMC10W□4J-S3	VPMC30W□4J-S3	
VPMC20W□4J-S3	VPMD20W□4J-S3	
	VPMD30W□4J-S3	
VPF BELLOWS 活動式 直接配置型 Spring & Direct Mounting Type	VPF BELLOWS / S3 活動式 直接配置型 Spring & Direct Mounting Type	
型式	型式	
VPF10W□	VPF40W□	
VPF20W□	VPF50W□	
VPF30W□		