




塑膠軌道鏈 SPO

高耐久・低磨耗・低噪音 - 蓋板可開合 (全覆蓋型)

特點

- 減少電纜和管線等收納物的磨損
- 優良的耐久性
- 採用特殊樹脂，實現低噪音
將摩擦力減少至常規的 1/4 至 1/5。
- 全覆蓋型，保護電纜和管線免受灰塵影響
- 除了左右開合蓋板，底部蓋板亦可開合



訂購代號

SP O 4575 - R125

1 2 3 4


- ① 低磨耗・低噪音・蓋板開合型軌道鏈
- ② 蓋板形狀 O: 全覆蓋型
- ③ 尺寸 (外觀尺寸: 高 × 寬) mm

代號	4575	45100	45125	45150
尺寸	45×75	45×100	45×125	45×150

代號	5575	55100	55125	55150
尺寸	55×75	55×100	55×125	55×150

- ④ 彎曲半徑 (R)

代號	R125	R150	R175	R200	R250
45□	○	○	○	○	○
55□		○		○	○



左右隔板 / 訂購代號

SB 45 - SP

1 2

- ① 軌道鏈用左右隔板
- ② 對應型號

代號	45	55
對應型號	SPO45□	SPO55□

上下隔板 / 訂購代號

TB 4575 - SP

1 2 3

- ① 軌道鏈用上下隔板
- ② 對應型號

代號	4575	45100
對應型號	SPO4575	SPO45100

SPO45□用蓋板 / 訂購代號

SPO 4575 - YT

1 2 3

- ① 軌道鏈
- ② 對應型號

代號	4575	45100	45125	45150
對應型號	SPO4575	SPO45100	SPO45125	SPO45150

- ③ 蓋板 (ヨウフラップ) / 安裝方向

代號	FT	FB
安裝方向	外周用	內周用

SPO55□用蓋板 / 訂購代號

SP 55(80)75 - Y

1 2 3

- ① 軌道鏈 SP
- ② 對應型號

代號	55(80)75	55(80)100	55(80)125	55(80)150
對應型號	SPO5575	SPO55100	SPO55125	SPO55150

- ③ 蓋板 (ヨウフラップ)

SPO55□用蓋板罩 / 訂購代號

SPO 5575 - CT

1 2 3

- ① 軌道鏈 SPO
- ② 對應型號

代號	5575	55100	55125	55150
對應型號	SPO5575	SPO55100	SPO55125	SPO55150

- ③ 蓋板罩 (カバー) / 安裝方向

代號	CT	CB
安裝方向	外周用	內周用

* SPO55□的蓋板需要搭配「SP55□-F 蓋板」和「SPO55□-CT 蓋板罩」或「SPO55□-CB 蓋板罩」。



塑膠軌道鏈 SPO

高耐久 · 低磨耗 · 低噪音 - 蓋板可開合 (全覆蓋型)

規格

型號	4575	45100	45125	45150	5575	55100	55125	55150
最小彎曲半徑 mm	125				150			
	150				200			
	175				250			
	200							
	250							
最大電纜、管外徑 mm	36				44			
間距 mm	67				91			
鏈節數 /m	15				11			
最大自由跨距* m	2.13				5			
最大移動行程 m	4.2				9.8			
最大電纜、管重量 kg/m	32				65			
最大移動速度 m/s	3							
軌道鏈重量 kg/m	3	3.3	3.6	3.9	3.9	4	4.1	4.2
軌道鏈本體材質	PA6 GF30%							
安裝金屬支架材質	SPCC+ 三價鍍鋅							
左右隔板材質	PA6 GF30%							
上下隔板材質	PA6				-			
使用溫度範圍 °C	-10 ~ 80							
使用環境條件	避免在酸 / 鹼環境或熱水中使用							

SPO

低磨耗 / 低噪音 / 蓋板開合全覆蓋型軌道鏈

型式

SPO4575-□
SPO45100-□
SPO45125-□
SPO45150-□
SPO5575-□
SPO55100-□
SPO55125-□
SPO55150-□

*最大的自由跨距長度，是塑膠導軌鏈能夠水平運行的距離。

SPO 系列用 左右隔板	SPO45 □系列用 上下隔板	SPO45 □系列用 R 連接片	SPO45 □系列用 蓋板	SPO55 □系列用 蓋板	SPO55 □系列用 蓋板罩																																																						
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SB45</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SB55</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">TB45 □</div>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SP45R 連接片</div>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SPO □-YT</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SPO □-YB</div>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SPO □-Y</div>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SPO □-CT</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SPO □-CB</div>																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>型式</th> <th>適用型號</th> </tr> <tr> <td>SB45-SP</td> <td>SPO45 □</td> </tr> <tr> <td>SB55-SP</td> <td>SPO55 □</td> </tr> </table>	型式	適用型號	SB45-SP	SPO45 □	SB55-SP	SPO55 □	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>型式</th> <th>適用型號</th> </tr> <tr> <td>TB4575-SP</td> <td>SPO4575</td> </tr> <tr> <td>TB45100-SP</td> <td>SPO45100</td> </tr> </table>	型式	適用型號	TB4575-SP	SPO4575	TB45100-SP	SPO45100	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>型式</th> <th>適用型號</th> </tr> <tr> <td>SP45R 連接片-□</td> <td>SPO45 □</td> </tr> </table>	型式	適用型號	SP45R 連接片-□	SPO45 □	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>型式</th> <th>適用型號</th> </tr> <tr> <td>SPO4575-YT</td> <td rowspan="2">SPO4575</td> </tr> <tr> <td>SPO4575-YB</td> </tr> <tr> <td>SPO45100-YT</td> <td rowspan="2">SPO45100</td> </tr> <tr> <td>SPO45100-YB</td> </tr> <tr> <td>SPO45125-YT</td> <td rowspan="2">SPO45125</td> </tr> <tr> <td>SPO45125-YB</td> </tr> <tr> <td>SPO45150-YT</td> <td rowspan="2">SPO45150</td> </tr> <tr> <td>SPO45150-YB</td> </tr> </table>	型式	適用型號	SPO4575-YT	SPO4575	SPO4575-YB	SPO45100-YT	SPO45100	SPO45100-YB	SPO45125-YT	SPO45125	SPO45125-YB	SPO45150-YT	SPO45150	SPO45150-YB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>型式</th> <th>適用型號</th> </tr> <tr> <td>SP55(80)75-Y</td> <td>SPO5575</td> </tr> <tr> <td>SP55(80)100-Y</td> <td>SPO55100</td> </tr> <tr> <td>SP55(80)125-Y</td> <td>SPO55125</td> </tr> <tr> <td>SP55(80)150-Y</td> <td>SPO55150</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">*對於 SPO55 □ 蓋板，需要「SP55 □-Y」和「SPO55 □-CT」或「SPO55 □-CB」。</p>	型式	適用型號	SP55(80)75-Y	SPO5575	SP55(80)100-Y	SPO55100	SP55(80)125-Y	SPO55125	SP55(80)150-Y	SPO55150	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>型式</th> <th>適用型號</th> </tr> <tr> <td>SPO5575-CT</td> <td rowspan="2">SPO5575</td> </tr> <tr> <td>SPO5575-CB</td> </tr> <tr> <td>SPO55100-CT</td> <td rowspan="2">SPO55100</td> </tr> <tr> <td>SPO55100-CB</td> </tr> <tr> <td>SPO55125-CT</td> <td rowspan="2">SPO55125</td> </tr> <tr> <td>SPO55125-CB</td> </tr> <tr> <td>SPO55150-CT</td> <td rowspan="2">SPO55150</td> </tr> <tr> <td>SPO55150-CB</td> </tr> </table>	型式	適用型號	SPO5575-CT	SPO5575	SPO5575-CB	SPO55100-CT	SPO55100	SPO55100-CB	SPO55125-CT	SPO55125	SPO55125-CB	SPO55150-CT	SPO55150	SPO55150-CB
型式	適用型號																																																										
SB45-SP	SPO45 □																																																										
SB55-SP	SPO55 □																																																										
型式	適用型號																																																										
TB4575-SP	SPO4575																																																										
TB45100-SP	SPO45100																																																										
型式	適用型號																																																										
SP45R 連接片-□	SPO45 □																																																										
型式	適用型號																																																										
SPO4575-YT	SPO4575																																																										
SPO4575-YB																																																											
SPO45100-YT	SPO45100																																																										
SPO45100-YB																																																											
SPO45125-YT	SPO45125																																																										
SPO45125-YB																																																											
SPO45150-YT	SPO45150																																																										
SPO45150-YB																																																											
型式	適用型號																																																										
SP55(80)75-Y	SPO5575																																																										
SP55(80)100-Y	SPO55100																																																										
SP55(80)125-Y	SPO55125																																																										
SP55(80)150-Y	SPO55150																																																										
型式	適用型號																																																										
SPO5575-CT	SPO5575																																																										
SPO5575-CB																																																											
SPO55100-CT	SPO55100																																																										
SPO55100-CB																																																											
SPO55125-CT	SPO55125																																																										
SPO55125-CB																																																											
SPO55150-CT	SPO55150																																																										
SPO55150-CB																																																											
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SPO55 □用 連接環</div>																																																											
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-size: small;">SP55RA</div>																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>型式</th> <th>適用型號</th> </tr> <tr> <td>SP55RA</td> <td>SPO55 □</td> </tr> </table>	型式	適用型號	SP55RA	SPO55 □																																																							
型式	適用型號																																																										
SP55RA	SPO55 □																																																										

- *1. 安裝金屬支架有幾種不同的形狀，請參考上表選擇合適的金屬支架。另外，移動端用(帶孔型)與固定端用(樞軸型)非套件，需要時請分別訂購。
- *2. SPO55 系列的安裝支架形狀與下圖表不同。並且，移動端和固定端的安裝支架可共用。需要兩套，一套移動端用，一套固定端用。
- *3. SPO 蓋板 - 訂購代號末端 T 表示外周蓋板，B 表示內周蓋板。

SPO 系列用 安裝金屬支架																	
用途	移動端用			固定端用													
金屬形狀																	
螺絲安裝位置																	
安裝方式																	
適用型號	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th colspan="2">支架型式</th> </tr> <tr> <td>SP45 □</td> <td>SP45-M</td> </tr> <tr> <td>SP55 □</td> <td>SP55-A</td> </tr> </table>			支架型式		SP45 □	SP45-M	SP55 □	SP55-A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th colspan="2">支架型式</th> </tr> <tr> <td>SP45 □</td> <td>SP45-F</td> </tr> <tr> <td>SP55 □</td> <td>SP55-B</td> </tr> </table>		支架型式		SP45 □	SP45-F	SP55 □	SP55-B
支架型式																	
SP45 □	SP45-M																
SP55 □	SP55-A																
支架型式																	
SP45 □	SP45-F																
SP55 □	SP55-B																