MAF403 A / D / M 系列

空氣調理組合 (精密過濾器)

mindman

選用表

精密過濾器
選用表

使用手冊

注意事項
(安裝前閱讀)

符號



A: 5μm



D: 0.3μm



M: 0.01μm

- MAF403A 可濾除 5 微米以上的固體顆粒
- MAF403D 可濾除 0.3 微米以上的固體顆粒及油霧
- MAF403M 可濾除 0.01 微米以上的固體顆粒及油霧

規格

型號	MAF403A/D/M		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	5 μm, 0.3 μm, 0.01 μm		
冷凝水儲留量	75 cm^3		
重量	345 g		

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。
* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號

MAF403 D – 8A – ND□ – B – □

型號

過濾精度
A: 5 μm
D: 0.3 μm
M: 0.01 μm

配管口徑代號
8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

杯體材質
無 : PC 內杯
N: 尼龍內杯

排水閥
無 : 半自動排水
D: 自動排水閥 (FMRF300)

流動方向
無 : 左 → 右
R: 右 → 左

支架
無 : 不附
B: C 型

配管口螺牙
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙



選用配件

C 型支架



MAF403*-D
自動排水閥



MAF403 A / D / M 性能圖表

空氣調理組合 (精密過濾器)

mindman

流量特性圖

MAF403A (過濾精度 : 5 μm)

8A



10A



15A



MAF403D (過濾精度 : 0.3 μm)

8A



10A



15A



MAF403M (過濾精度 : 0.01 μm)

8A



10A



15A