MAR501 系列

空氣調理組合（調壓器）

mindman

選用表

使用手冊

注意事項
（安裝前閱讀）

選用配件：**MP41**

規格

型號	MAR501	
配管口徑代號	20A	25A
配管口徑尺寸	3/4	1
使用流體	空氣	
最高使用壓力	1.5 MPa	
耐壓力	2 MPa	
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa	
重覆精度	±7% F.S.	
周圍溫度	–5~+60°C（不凍結）	
附屬配件	壓力錶 (PG-20), L 型支架	
重量	1460 g	

符號



訂購代號

MAR501 – 20A – □□□ – E1 – □

- **型號**
- **配管口徑代號**
  - **20A**: 3/4
  - **25A**: 1
- **數位壓力傳感器**
  - 無：不附
  - **E1**: MP41P-022
  - **E5**: MP41P-042
- **配管口螺牙**
  - 無：Rc 牙
  - **G**: G 牙
  - **NPT**: NPT 牙

壓力錶	螺帽	流動方向
無：壓力錶 (PG-20) **C**: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR302) **A**: 壓力錶連座 (A-MAR302)	無：不附 **J**: 面板用螺帽	無：左 → 右 **R**: 右 → 左

* 選用 (C) 外接壓力錶或 (A) 壓力錶連座時，不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。
* (E*) 請參 MP41 詳細資料。

壓力特性圖

20A

供給壓力：0.7 MPa
二次側壓力：0.2 MPa
流量：20 ℓ/min.(ANR)



25A

供給壓力：0.7 MPa
二次側壓力：0.2 MPa
流量：20 ℓ/min.(ANR)



流量特性圖

20A

一次側壓力 0.7 MPa



25A

一次側壓力 0.7 MPa





選用配件



面板固定孔







mindman