MUW 系列

2 口 2 位膜片式電磁閥 (常閉型)

mindman

選用表

MU* 參照表

密封材質

注意事項
(安裝前閱讀)

大流量系列，二口二位電磁閥，常閉型，口徑自 3/8" ~2"
適用流體 : 水、空氣、輕油。

2/2 N.C.





規格與性能

- 屬直複動連結膜片式常閉型電磁閥。
- 可在低壓下，直接操作。
- 流體溫度如需使用至攝氏 130°C，另可訂製 Viton、Silicone、EPDM 止漏塞頭與膜片材質使用。
- AC 電壓容許差 : ±10%，DC 電壓容許差 : ±1%。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	鍛造銅
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR
膜片	NBR

注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝須採用水平配管，不建議垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。

訂購代號

MUW — 20 □ — □ — LO — AC110 — G

型號

配管口徑
10: 3/8"
15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"
35-1: 1 1/4"
40-1: 1 1/2"
50-1: 2"

壓力型式
無 : 標準型
H: 高壓型

線圈
無 : 標準鐵殼型線圈
D: DIN 端子線圈 130°C 以下 (依規格表選購)
I: 防水線圈 130°C 以下 (依規格表選購)

使用流體
W: 水、空氣
LO: 輕油 (柴油、汽油請另註明)

電壓種類
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

配管口螺牙
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

型號	D / I 線圈	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	使用壓力範圍 MPa			高壓型		尺寸 (mm)			重量 (kg)
						水	空氣	輕油	水	空氣	L	H	D	
MUW-10	•	Rc3/8"	4.5	15	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0.05~1	0.05~2	70	100	48	1.01
MUW-15	•	Rc1/2"	4.5	15	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0.05~1	0.05~2	70	100	48	1
MUW-20	•	Rc3/4"	8.6	20	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0.05~1	0.05~2	73	107	48	1.14
MUW-25	•	Rc1"	12.0	25	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0.05~1	0.05~2	100	112	48	1.7
MUW-35-1	•	Rc1 1/4"	24.0	35	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0.05~1	0.05~2	125	113	48	2.32
MUW-40-1	•	Rc1 1/2"	28.0	40	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0.05~1	0.05~2	125	118	48	2.53
MUW-50-1	•	Rc2"	48.0	50	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0.05~1	0.05~2	167	125	48	4.32

* 高壓型限用鐵殼 NO 線圈。
* 特殊訂製請洽業務人員。