MVSC 系列［搭配 22mm 線圈］特色

電磁閥

mindman



產品特點

簧片式導線座

導線座使用簧片式設計，接線快速、方便，改善導線易受損問題。

端子材質

端子外框為尼龍 PA6，耐化學性及耐候性優良。

轉鈕

水滴型手動轉鈕
用手即可按壓、轉動手動轉鈕，方便測試。

使用 SurTec 650 皮膜處理

在中性鹽霧環境下長達 336 小時不發生氧化。

氣密檢測

氣密性 100%
依 JIS 氣密測試規範，產品均作氣密性檢測。

軸環

NBR

U-packing 軸環設計
耐磨性佳，使用壽命長、密封性優良、溫度範圍廣 - 30~ + 100°C。

線圈

低電力消耗，
DC24V 功率為 2W，更為環保、省電。

絕緣等級	線圈	F 級 / 155°C
	漆包線	H 級 / 180°C

柱塞材質

使用再硫化不銹鋼，含 17% 鉻與 1.5% 矽。達到低矯頑磁場與高導磁率的特性，應答順暢又迅速。

產品規格

有效斷面積	18 mm^2
最大使用壓力	0.8 MPa (8 kgf/cm^2)
周圍溫度範圍	–5 ~ +50°C (不凍結)
使用壽命	正常使用可達 5000 萬次