



2015 年 04 月 25 日

滑台缸 MCSS-Ø8~Ø25 使用之油壓緩衝器設變通知

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品

『**MCSS-Ø8~Ø25 使用之油壓緩衝器**』，將進行如下述變更
很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1.製品型號

MCSS-Ø8~Ø25 使用之油壓緩衝器

2.變更理由

配合油壓緩衝器產品系列變更，以追求更好的品質，故更換油壓緩衝器規格。

3.變更內容

(a)油壓緩衝器規格

油壓緩衝器規格(變更前)				油壓緩衝器規格(變更後)			
	口徑	油壓緩衝器規格			口徑	油壓緩衝器規格	
	Ø8	MAC-0806-SN			Ø8	MDSC-0806-3-N	
	Ø12				Ø12		
	Ø16	MAC-1007-SN			Ø16	MDSC-1008-3-N	
	Ø20	MAC-1412-SN			Ø20	MDSC-1412-3-N	
	Ø25				Ø25		

(b)油壓緩衝器顏色

MCSS-Ø20/Ø25 油壓緩衝器(變更前)	MCSS-Ø20/Ø25 油壓緩衝器(變更後)
	

其餘規格顏色與原規格相符。

(c)油壓緩衝器-行程調整範圍(詳附件資料)


4.變更實施日期 103 年 12 月已開始實施更換

5.如有其他疑問，請洽敝公司營業部

以上

附件

油壓緩衝器行程-調整範圍



行程調整範圍(變更前)				行程調整範圍(變更後)			
MCSS-Ø8- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)	MCSS-Ø8- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)			前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)	
10	最大 22	5	22	10	最大 21	11.1	20.1
20		15	27	20		16.1	25.1
30		15	26	30		15.1	24.1
40		5	18	40		7.1	16.1
50		20	29	50		18.1	27.1
75		20	29	75		18.1	27.1
MCSS-Ø12- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)	MCSS-Ø12- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)			前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)	
10	最大 21.1	1.6	6.6	10	最大 18.5	0	5
20		8.6	16.6	20		6	15
30		18.6	26.6	30		16	25
40		16.6	24.6	40		14	23
50		6.6	14.6	50		4	13
75		19.6	27.6	75		17	26
100		19.6	27.6	100		17	26
MCSS-Ø16- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)	MCSS-Ø16- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)			前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)	
10	最大 26	6	11	10	最大 24	5	10
20		13	21	20		11	20
30		23	31	30		21	30
40		23	31	40		21	30
50		18	26	50		16	25
75		24	32	75		22	31
100		24	32	100		22	31
125		24	32	125		22	31

行程調整範圍(變更前)				行程調整範圍(變更後)			
MCSS-Ø20- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)	MCSS-Ø20- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)			前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)	
10	最大 42.5	10	27	10	最大 40.3	15.8	28.8
20		20	37	20		25.8	38.8
30		30	47	30		35.8	48.8
40		37	47	40		35.8	48.8
50		33	43	50		30.8	43.8
75		15	29	75		16.8	29.8
100		35	49	100		36.8	49.8
125		35	49	125		36.8	49.8
150		35	49	150		36.8	49.8
150		35	49	150		36.8	49.8
MCSS-Ø25- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)	MCSS-Ø25- 行程	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)			前進端 (B尺寸)	後退端 (C尺寸)	
10	最大 39.5	10	25	10	最大 36.3	12.8	26.8
20		20	35	20		22.8	36.8
30		30	45	30		32.8	46.8
40		35	45	40		32.8	46.8
50		33	43	50		29.8	43.8
75		17	27	75		13.8	27.8
100		38	48	100		34.8	48.8
125		36	46	125		32.8	46.8
150		36	46	150		32.8	46.8
150		36	46	150		32.8	46.8