



2017年04月28日

MCGS - 03/23 - Ø40 雙導桿氣壓缸

新增 150~400 行程規格通知

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品

「**MCGS-Ø40 雙導桿氣壓缸**」，進行如下述變更，請知悉，謝謝。

1. 製品型號

MCGS - 03/23 - Ø40

2. 變更理由

因應市場需求，故增加 150~400 行程規格。

3. 變更內容

變更前		變更後	
Ø40 無 150~400 行程標示		Ø40 新增 150~400 行程標示	
標準行程表：		標準行程表：	
型式	軸承種類	內徑	行程 (mm)
			10 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400
03 型	滑動軸承	φ12	
		φ16	
		φ20	
		φ25	
		φ32*	
		φ40	
		φ50	
23 型	線性滾珠軸承	φ12	
		φ16	
		φ20	
		φ25	
		φ32*	
		φ40	
		φ50	
		φ63	



變更前

Ø40 外觀尺寸無 150~400 行程規格

MCGS-03/MCGS-23

代號 內徑	A	B	B1	B2	C	D	DD	E	E1	F	G	GA	GB	GC	H	K	K1	L1	M	N1
40	120	54	27	27	106	M8×1.25	M8×1.25×20深	104	30	44	86	14	10	14	40	118	12	44	φ6.6貫通, φ11×7.5深 沉孔	22
50	148	64	32	32	130	M10×1.5	M10×1.5×22深	130	40	60	110	14	11	12	46	146	16	44	φ8.6貫通, φ14×9深 沉孔	24
63	162	78	39	39	142	M10×1.5	M10×1.5×22深	130	50	70	124	16.5	13.5	16.5	58	158	16	49	φ8.6貫通, φ14×9深 沉孔	24

代號 內徑	P	PA	PB	Q1	S	VB	W	X	XA ^{H7}	XB	XC	XL	YY	N2			WB		
														25st	50,75,100st	101st以上	25st	50,75,100st	101st以上
40	Rc1/8	13	18	16	10	72	38	50	4	4.5	3	6	M8×1.25×16深	24	48	124	34	46	84
50	Rc1/4	9	21.5	20	12	92	47	66	5	6	4	8	M10×1.5×20深	24	48	124	36	48	86
63	Rc1/4	14	28	20	12	110	55	80	5	6	4	8	M10×1.5×20深	28	52	128	38	50	88

MCGS-03

代號 內徑	L		L2		Q
	25,50st	51st以上	25,50st	51st以上	
40	97	102	31	36	φ20
50	106.5	118	34.5	46	φ25
63	106.5	118	29.5	41	φ25

MCGS-23

代號 內徑	L			L2			Q
	25,50st	75,100st	101st以上	25,50st	75,100st	101st以上	
40	81	98	118	15	32	52	φ16
50	93	114	134	21	42	62	φ20
63	93	114	134	16	37	57	φ20

變更後

Ø40 外觀尺寸新增 150~400 行程規格

MCGS-03/MCGS-23

代號 內徑	A	B	B1	B2	C	D	DD	E	E1	F	G	GA	GB	GC	H	K	K1	L1	M	N1	P
40	120	54	27	27	106	M8×1.25	M8×1.25×20深	104	30	44	86	14	10	14	40	118	12	44	φ6.6貫通, φ11×7.5深 沉孔	22	Rc1/8
50	148	64	32	32	130	M10×1.5	M10×1.5×22深	130	40	60	110	14	11	12	46	146	16	44	φ8.6貫通, φ14×9深 沉孔	24	Rc1/4
63	162	78	39	39	142	M10×1.5	M10×1.5×22深	130	50	70	124	16.5	13.5	16.5	58	158	16	49	φ8.6貫通, φ14×9深 沉孔	24	Rc1/4

代號 內徑	PA	PB	Q1	S	VB	W	X	XA ^{H7}	XB	XC	XL	YY	N2				WB					
													25st	50,75,100st	101-200st	201-300st	301-400st	25st	50,75,100st	101-200st	201-300st	301-400st
40	13	18	16	10	72	38	50	4	4.5	3	6	M8×1.25×16深	24	48	124	200	300	34	46	84	122	172
50	9	21.5	20	12	92	47	66	5	6	4	8	M10×1.5×20深	24	48	124	-	-	36	48	86	-	-
63	14	28	20	12	110	55	80	5	6	4	8	M10×1.5×20深	28	52	128	-	-	38	50	88	-	-

MCGS-03

代號 內徑	L		L2		Q	
	25,50st	51st以上	25,50st	51-200st		201st-400st
40	97	102	31	36	63.5	φ20
50	106.5	118	34.5	46	-	φ25
63	106.5	118	29.5	41	-	φ25

MCGS-23

代號 內徑	L			L2			Q	
	25,50st	75,100st	101st以上	25,50st	75,100st	51-200st		201st-400st
40	81	98	118	15	32	52	72.5	φ16
50	93	114	134	21	42	62	-	φ20
63	93	114	134	16	37	57	-	φ20

4. 變更實施日期

自 2017 年 6 月 15 日起開始販售。

5. 其他

如有其他疑問，請洽敝公司營業部。以上