MCKMI 系列

ISO-6432 迷你不旋轉氣壓缸





標準行程表:

| 氣缸內徑 | 行程 (mm) | |
|----------|--|--|
| φ 20, 25 | 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | |


●非標準行程亦可承製,請洽業務人員。

傳感器/傳感器束帶:

| 傳感器 | RCA, RCM | | |
|-------|----------|-------|--|
| | BA20 | BA25 | |
| 傳感器束帶 | BGS20 | BGS25 | |
| | BM20 | BM25 | |

※1. 傳感器規格請參8-6頁(RCA), 8-13頁(RCM)。※2. 束帶代號BA**, BGS**(RCA), BM** (RCM)。

氣缸/訂購代號:



重量表:

單位:q

| | 平区 等 | | | | |
|------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 型號 | 基本重量 MCKMI | 每25mm 行程 MCKMI | 基本重量 MCKMI-*-N | 每25mm 行程 MCKMI-*-N | |
| 內徑 | | TO THE | | | |
| φ20 | 126 | 20.3 | 116 | 20.3 | |
| φ 25 | 168 | 28.7 | 153 | 28.7 | |

特點:

■ 免給油:

採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。

- 高品質;耐久佳:
 - 氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。
- 不旋轉:

活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。

■ ISO標準規格:

根據國際標準ISO-VDMA規格製作,大多數零件可互相替換。

■ 多樣化支架種類:

多種支架可供選擇,固定式及活動式安裝皆可。

■ 全系列均附磁:配管孔螺牙Rc與NPT均可承製

規格:

| 型號 | MCKMI | |
|-------------|----------------|------------|
| 氣缸內徑 (mm) | 20 | 25 |
| 配管口徑尺寸 | G1/8 | |
| 使用流體 | 空氣 | |
| 使用壓力範圍 | 0.06 ~ 0.7 MPa | |
| 耐壓力 | 1 MPa | |
| 周圍溫度 | -5℃~+60℃ (不凍結) | |
| 給油 | 不需給油 | |
| 使用速度範圍 | 50~500mm/sec | |
| 最大容許動能 墊片緩衝 | 0.27J | 0.4J |
| (焦耳) 可調緩衝 | 0.66J | 0.97J |
| 活塞桿不迴轉精度 | ± 0.7° | |
| 容許迴轉扭力 | 2.0 kgf-cm | 2.5 kgf-cm |

※此氣紅允許一定之洩漏量。所有氣紅於出貨前,皆已通過氣密測試標準。

安裝配件: ※與 MCMI 系列共用配件

