MCMJ 系列 ^{筆型氣壓缸}






標準行程表:

作動方式	氣缸內徑	行程 (mm)
單動型	φ6	15,30,45,60
	φ10	15,30,45,60
	φ16	15,30,45,60,75,100,125,150
複動型	φ6	15,30,45,60
	φ10	15,30,45,60,75,100,125,150
	φ16	15,30,45,60,75,100,125,150,175,200

氣紅/訂購代號: ※特殊規格訂購請參 0-7 頁。



作動方式/捏端牙型:

作到方式/特斯牙型:					
代	號	記號	說明		
1	1		複動外牙		
1	3		引入單動外牙		
1	5		押出單動外牙		
2	1		雙軸複動外牙		
2	7		雙軸可調行程外牙		

※ 21, 27 型承製時請洽業務人員。

特點:

■ 免給油:

採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。

■ 高品質;耐久佳:

氣壓缸採用高級不銹鋼材質,耐磨、耐腐蝕。

■ 多樣化支架:

多種固定式及非固定式支架,供選擇。

規格:

型號			MCMJ		
氣缸內徑 (mm)	6	10	16		
配管口徑尺寸	M5×0.8				
使用流體	空氣				
最大使用壓力			0.7 MPa		
具小庙田原士	單動	引入型	0.25	0.15	
│ 最小使用壓力 │ (MPa)		押出型	0.2	0.15	
(Wii U)	複動		0.12 0.06		06
耐壓力			1 MPa		
周圍溫度	-5℃~+60℃ (不凍結)				
給油	不需給油				
使用速度範圍			50~500 mm/sec		
最大容許動能 (無	0.012J	0.035J	0.09J		
傳感器 (※)			RCS, RCM		
傳感器束帶 RCS		RCS	BJ6	BJ10	BJ16
		RCM	BM6	BM10	BM16

※ 傳感器規格請參 8-13頁(RCM), 8-14 頁(RCS)。


安裝配件:

氣缸內徑

 ϕ 10,16

 ϕ 10,16

φ 6,10,16



安裝型式:

LB	
FA	
Т	
Y	
I	



記號

φ

┢╬

(1)

⊕ []•

代號

В

D

適用 φ 10,16