


**MRTH** 外軸型迴轉缸

**MRTH-D** 雙心外軸型迴轉缸

**MRTF** 內孔型迴轉缸



### 特點：

- 本系列迴轉缸，造型美觀，性能優異，具高扭力。
- 一律附有磁性感應及角度調整裝置。


### 規格：

型號	MRTF, MRTH, MRTH-D			
氣缸內徑 (mm)	40	63	80	
旋轉角度 (mm)	90±5°, 180±5°			
轉軸原點 (mm)	詳見尺寸圖			
使用流體	已濾清加油霧之壓縮空氣			
使用壓力範圍	0.13~0.7 MPa			
周圍溫度	-5°C~+60°C(不凍結)			
允許軸向負荷 (kg)	10	12	20	
最大容許動能	90°	0.266J	0.675J	1.34J
	180°	0.58J	1.54J	3.03J
最大容許徑向推力(Fr)	<b>514.5N</b>	<b>725.2N</b>	<b>896.7N</b>	
傳感器 (*)	LN01A	LN02A	LN03A	


※ 傳感器規格請參 5-15 頁。

### 訂購代號：

MRTH-40-90-D



### 最大容許徑向推力：



### 重量表：

單位：kg

型號 & 迴轉角度	MRTH		MRTH-D		MRTF		傳感器型式
	氣缸內徑	90°	180°	90°	180°	90°	
40	3.00	3.10	3.05	3.15	2.84	2.94	0.065
63	5.40	5.80	5.55	5.95	5.07	5.47	0.066
80	9.75	10.30	9.99	10.54	9.19	9.74	0.086