三點組合

自動化控制器

MAL403 系列

空氣調理組合(潤滑器)







規格


型號	MAL403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
最高使用壓力	1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
油杯貯油容量	200 c.c		
油滴下最小空氣流量	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 <i>ℓ</i> /min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
重量	410 g		

訂購代號



選用配件





符號

