


MACT403 系列

空氣調理組合 (三點組合)



選用配件：MP41

符號




規格

型號	MACT403		
組件	MAF403, MAR403, MAL403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準：40μm, 選用：5μm		
油杯貯油容量	140c.c		
油滴下最小空氣流量	30 l/min	65 l/min	80 l/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), L 型支架		
重量	1345 g		

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號



* 選用 (C) 外接壓力錶 PG-40 時，不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。

* MAL 系列進口側分支時，為防止潤滑油逆流，需使用 (K*) 逆止閥。

* (E*) 數位壓力傳感器 MP41 規格，請參 5-11 頁。

流量特性圖

