## MACT300L 系列

空氣調理組合 (三點組合)






	型號	MACT300	
	組件	MAF300L, MAR301, MAL300L	
	配管口徑代號	8A	10A
AR UNIT TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE PART	配管口徑尺寸	1/4	3/8
	使用流體	空氣	
	使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa	
	耐壓力	1.5 MPa	
	有效斷面積	32mm²	34mm²
	設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa	
	周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
	過濾精度	標準 : 5μm, 選用 : 40μm	
	油杯貯油容量	65c.c	
	油滴下最小空氣流量	50 ℓ/min	60 ℓ/min
符號	建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32	
	附屬配件	壓力錶 (PG-40), T 型支架	
以利直接	重量	959 g	

- \* 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
- 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。




杯子長度加長,以 加裝高性能自動排水閥。




## 訂購代號











T8 1/4	人 代號 規格	Р
T10 3/8	T8	1/4
110 070	T10	3/8

## 流量特性圖

