MAF300L 系列

空氣調理組合（過濾器）

● 杯子長度加長，以利直接加裝高性能自動排水閥。

規格

型號	MAF300L	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	1/4	3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	標準 : 5μm, 選用 : 40μm	
冷凝水儲留量	40 cm^3	
重量	267 g	

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。
* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

符號



訂購代號

MAF300L – 8A – ND – □ – □

- 型號
- 配管口徑代號：**8A**: 1/4；**10A**: 3/8
- 杯體材質：無 : PC 內杯；**N**: 尼龍內杯
- 無 : 半自動排水；**D**: 自動排水閥 (FMRF300)
- 過濾精度：無 : 5μm；**40u**: 40μm
- 配管口螺牙：無 : Rc 牙；**G**: G 牙；**NPT**: NPT 牙

流量特性圖





MAF300L-D
自動排水閥