MAD401H 系列

自動排水器

符號



特點

- 最大使用壓力可達 1.3 MPa

規格

型號	MAD401H
配管口徑代號	15A
配管口徑尺寸	1/2
使用流體	空氣
使用壓力範圍 (*)	0.1~1.3 MPa
耐壓力	2.0 MPa
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)
重量	519 g

* 壓力低於 0.05 MPa ，可自動排水。

訂購代號

MAD401H – 15A – □ – □

型號	配管口徑代號	外觀配色	配管口螺牙
	15A: 1/2	無 : 黑 & 銀 **W**: 灰 & 白	無 : Rc 牙 **G**: G 牙 **NPT**: NPT 牙