


# MCMJ 內部構造及主要零件


## 筆型氣壓缸





ø6




ø10




ø16



**B 型** : ø10, ø16



**D 型** : ø10, ø16



**R 型** : ø6, ø10, ø16

### 主要零件材質

No.	內徑 名稱	6	10	16	數量	不含衝程料件 (內含)
1	前蓋	鋁合金			1	●
2	後蓋	鋁合金			1	●
3	缸管	不銹鋼			1	
4	活塞桿	不銹鋼			1	
5	前活塞	鋁合金			1	●
6	後活塞	鋁合金			1	●
7	活塞密封環	NBR			2*1	●
8	磁性環	磁石材			1	●
9	耐磨環	POM			1	●
10	缸蓋環	NBR			2	●
11	前緩衝墊片	TPU	NBR		1	●
12	後緩衝墊片	NBR			1	●
13	活塞桿密封環	NBR			1	●
14	缸蓋螺帽	碳鋼			1	●
15	桿前螺帽	碳鋼			2	●

\*1. 氣缸內徑 6, 數量 =1

### 訂購代號 不含衝程料件

內徑	不含衝程料件
ø6	CP-MCMJ-6-R
ø10	CP-MCMJ-10-R
	CP-MCMJ-10-B
	CP-MCMJ-10-D
ø16	CP-MCMJ-16-R
	CP-MCMJ-16-B
	CP-MCMJ-16-D