PISCO.

# MGD 系列

# 2口2位膜片式電磁閥(常閉型)





#### 規格

● 連續循環,100% ED

● 防爆等級: EExm II T4 PTB 認證

● IP65 防水線圏

## 電力消耗

線圏功率	2	2E	3	4	3E			
AC (VA)	6.9	5.3	8.0	19.5	9.2			
DC (W)	6.2	5.2	6.8	15.0	10.0			

## 尺寸

型	淲				MC	MGD-F								
記號 尺寸 (mm)		10	15	20	25	32	40	45	50	25	32	40	45	50
Α		68.3		72.7	75.5	91.0		97.5		138	155	155	175	175
В		81.3		88.7	95	119		132		125	135	140	140	155
С		64		80	90	102		122		138	159	161	168	175
D	D		42		61	76		95		_	_	_	-	_
E	E		22		34	_		_		_	_	_	-	_
	2	0.47	0.45	0.70	0.90	1.98	1.67	3.50	2.86	3.22	5.33	4.93	6.76	6.98
- 千日	2E	0.78	0.75	1.00	1.20	2.29	1.98	3.80	3.17	3.52	5.64	5.24	7.06	7.29
重量 (kg)	3	0.51	0.48	0.74	0.94	2.02	1.71	3.54	2.90	3.26	5.37	4.97	6.80	7.02
(9)	4	0.60	0.57	0.83	1.03	2.11	1.80	3.62	2.98	3.63	5.75	5.35	7.17	7.40
	3E	0.89	0.86	1.12	1.32	2.40	2.09	3.91	3.28	3.33	5.46	5.06	6.88	7.10

2/2 N.C.







25, 32, 40, 45, 50

N: NBR J: EPDM V: Viton

\*1. 防爆型線圈 (2E)、(3E) 不適用附燈型 (D) 插座。 \*2. 法蘭 (F) 型式無法裝手動 (M)。 \*3. 線圈 (4)、(3E) 線圈無手動裝置可供應。

2, 3, 4, 2E, 3E (\*1)


無:端子型 D: 附燈型 **G**: 1/2" NPT Y: 2 條出線 (僅適用線圈 2)

無:螺牙 F: 法蘭 (\*2)

M:有(\*3) (材質:鐵,依 JIS 標準)

**G**: G 牙 NPT: NPT 牙 電壓種類 AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V





50

#### 規格

MGD: (鍛造銅閥體,常閉型)適用流體:空氣、水、瓦斯等																			
크그마스 상상됩	557.±4		節流	溫度 °C						使用壓力 (0.3~ bar)									
記號 (配管口徑)	記號 密封 線圏 (配管口徑) 材質		四徑	線圈 2, 2E	線	图 3	線圈	線圈 2 線圈 2E			線圈3 線		線	圈 4 線圈		∃3E	CV 值		
(配百口压)	小只		mm	N,J,V	Ν	J,V	N	J,V	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	I.E.
10(3/8)			15						10	10	16	15	16	16	_	_		16	2.0
15(1/2)			15						10	10	16	15	16	16	_	_	_	16	2.5
20(3/4)		2	20	_	_		_		10	10	14	13	16	16	_	_	16	16	5.2
25(1)	N	2E 3	25	-5	-5 ~	-10	-5 ~	-10 ~	10	10	12	10	16	16	-	_	16	16	8.5
32(1 1/4)	V	4	33	60	60	120	60	145	10	9	10	8	14	13	16	16	16	16	16
40(1 1/2)	•	3E	33			120			10	9	10	8	14	13	16	16	16	16	21
45(1 1/2)			44						8	5	8	5	12	10	16	16	16	16	26
50(2)			44						8	5	8	5	12	10	16	16	16	16	31

### 法蘭

