## **MAR200** 系列








## 規格

型號	MAR200	
配管口徑代號	6A	8A
配管口徑尺寸	1/8	1/4
使用流體	空氣	
最高使用壓力	1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	標準型 : 0.05~0.85 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
附屬配件	L型支架	
選用配件	壓力錶 (PG-40)、Z 型支架	
重量	190 g	

## 訂購代號



符號

標準型

逆流型

- \*選用標準型調壓器須注意,即使入口側壓力排除,但出口側壓力無法完全排出(殘壓處理),必須選用(K)附逆流型調壓器才能完全去除殘壓。
- \*選用 (Q) 非溢流型調壓器,當出口側壓力高於設定壓力時,出口壓力將不會透過排氣孔流出。

## 流量特性圖

