



機械手臂法蘭 - 轉換配件 RFA


機械手末端工具

各製造商的機械手臂和 PISCO 機械手末端工具的連接配件

特點

PISCO 機械手末端工具可以連接 P.C.D. 31.5 M5 以外的機械手臂

可直接連接到 P.C.D. 31.5 M5 機械手臂，無需轉換附件。



無迴轉定位型

轉換配件形式	RFA002M01	RFA002M07	RFA002M04	RFA002M03	RFA002M08
機械手臂法蘭側 P.C.D (mm)	20, 25 (共用)	25	27	31.5	40
機械手臂法蘭側安裝螺絲	M4	M5	M5	M4	M6
迴轉定位偏差	26°	28°	-	25°	28°
轉換配件形式	RFA002M06	RFA002M02	RFA002M09	RFA002M12	
機械手臂法蘭側 P.C.D (mm)	50	53.5, 60 (共用)	63	56	
機械手臂法蘭側安裝螺絲	M6	M5	M6	M4	
迴轉定位偏差	-	-	-	-	

附迴轉定位型

轉換配件形式	RFA002M01-20C	RFA002M01-25C	RFA002M07C	RFA002M05C	RFA002M03C	RFA002M08C
機械手臂法蘭側 P.C.D (mm)	20	25	25	27	31.5	40
機械手臂法蘭側安裝螺絲	M4	M4	M5	M5	M4	M6
迴轉定位偏差	26°	26°	28	35°	25°	28°
轉換配件形式	RFA002M06C	RFA002M02-53.5C	RFA002M02-60C	RFA002M09C	RFA002M12C	
機械手臂法蘭側 P.C.D (mm)	50	53.5	60	63	56	
機械手臂法蘭側安裝螺絲	M6	M5	M5	M6	M4	
迴轉定位偏差	-	-	-	-	-	

SCARA 機械手臂用

轉換配件形式	SCH001M01	SCH001M02	SCH001M04	SCH001M05
軸徑 (mm)	ø8	ø10	ø16	ø20