

METS-22 系列


滑台電動缸—螺桿驅動（不附馬達）



規格

型號		METS-22			
位置重複精度	(mm)	±0.01			
螺桿導程	(mm)	5	10	25	40
最高速度	(mm/s)	250	500	1250	2000
AC 伺服馬達	(W)	750W			
工作負載	水平使用 (kg)	150	150	120	60
	垂直使用 (kg)	55	45	20	10
定格推力	(N)	2563	1281	640	320
標準行程	(mm)	100~1500 / 50 間隔			
滾珠螺桿外徑	(mm)	C7ø25	C7ø25	C7ø25	C7ø20
高剛性直線滑軌	(mm)	W23×H18			
聯軸器	(mm)	17×19		12×19	
原點傳感器	外掛	EE-SX672 (NPN)			
	內置	EE-SX674 (NPN)			

傳感器接線圖 < 原點與端點 >



訂購代號

METS-22 - L10 - 100 - M - M75 B - C4

型號	規格	行程	馬達煞車	原點傳感器	端點極限傳感器
		100~1500 mm 50 mm 間隔	無煞車 有煞車	內置型 A 馬達側 B 反馬達側 外掛型 C 馬達側 D 反馬達側 無傳感器 E 無傳感器	內置型 1 1只 2 2只 外掛型 3 1只 4 2只 無傳感器 5 無傳感器

螺桿導程	馬達位置	馬達廠牌	法蘭面規格
L05 5 mm	M 內藏	M 三菱	75 750W
L10 10 mm	BC 直結	P 安川	
L25 25 mm	BM 下折	E 台達	
L40 40 mm	BR 右折	P 國際	
	BL 左折	E 其他	

*1. 標準品不附馬達，法蘭面規格可參考搭配馬達一覽表。
*2. 僅適用於馬達位置 - 內藏。