


LN01G 系列

傳感器



訂購代號

LN01G — P — □

型號




接點型式

無：有接點
N：無接點 NPN
P：無接點 PNP

無：出線型
QD：端子型

外觀尺寸



規格

型號	LN01G	LN01G-N	LN01G-P
配線方式	2 線式	3 線式	
開關邏輯	常開型	無接點, 常開型	
接點型式	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	5~240V DC/AC	5~30V DC	
最大開關電流	100mA max.	200mA max.	
接點容量 (*1)	10W max.	6W max.	
消耗電流	—	OFF: 7mA(24V) ON: 20mA(24V) max.	
內部電壓降	3V max.	0.5V@200mA max.	
指示燈亮顏色	紅燈		綠燈
電線	ø3.3, 2C, PVC	ø3.3, 3C, PVC	
使用溫度範圍	-10~+70°C (不凍結)		
保護構造等級	IEC 60529 IP67		
保護迴路 (*2)	1	3, 4	
電氣符號			

*1. 不可超過接點容量 (P=VxI)。

*2. 1= 無 /2= 輸出短路保護 /3= 電源逆接保護 /4= 突波吸收保護。


*3. 安全注意事項請參 8-7, 8 頁。

適用氣缸型號

氣缸型號	MDO*	
代號	LN01G	
氣缸內徑	20	32
固定方式圖示		

QD 接點接線圖

• 2 線式



• 3 線式

