去毛邊浮動工具

徑向/角度系列[機械手臂專用]









型號
浮動類型
應用
適用毛邊大小
刀具
工件類型

TRG20
徑向
曲線
小、中
滾銑刀
塑膠、壓鑄工件


TRG30
徑向
曲線
大
滾銑刀
塑膠、壓鑄工件

•
TRF20
徑向
曲線
小
圓銼刀
壓鑄工件

TAF20
角度
直線
/]\
銼刀
壓鑄工件

● 建議迴路圖

按照下圖所示準備合適的空壓源,最大流量需大於工具 的耗氣量。



● 浮動類型

浮動工具可貼合於工件的邊緣,並可設置對工件 邊緣的接觸力。

角度浮動

吸收刀刃側向的公差或位 置變化,做同一平面上的 擺動,適用於直線或平緩 面上的毛邊。



徑向浮動

吸收刀刃側向 360°的公差 或位置變化,做全周自由 擺動,適用於複雜特徵上 的毛邊。



● 工件去毛邊應用

- ① 可設置對工件邊緣的接觸力。(詳細請參說明書)
- ② 提高工作效率和工件品質。







TRG20 系列

氣動刻磨機 - 徑向浮動工具





特點

- 去除曲線小、中而複雜的工件毛邊。
- 適用於塑膠、壓鑄、金屬加工件。


規格


型號		TRG20
浮動角度	(°)	3.5 (徑向)
浮動力	(N)	2-10
額定工作壓力	(MPa)	浮動力 : 0.1-0.5 氣動主軸 : 0.6
空壓源		> 0.6 MPa、乾燥、過濾 ≤ 5μm
耗氣量	(LPM)	浮動力 : 可忽略 氣動主軸 : 150
潤滑油	(滴/分鐘)	1-2 (只能潤滑氣動主軸)
主軸形式		扇葉式
氣動主軸自由轉速	(RPM)	65000
適用刀具柄徑	(mm)	3
周圍溫度	(°C)	+5~+35
周圍濕度	(%)	< 95
重量	(kg)	1.2

* 此產品請勿自行拆解,如需維修或更換耗材請洽業務人員。

訂購代號







No.	零件	數量	備註
1	浮動座	1	-
2	筒夾	1	-
3	氣動主軸	1	消耗品
4	轉接座	1	-
5	主軸氣源	1	6 mm 空壓管
6	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
7	滾銑刀	0	自行購買



TRG30 系列

氣動刻磨機 - 徑向浮動工具



特點

- 去除曲線較大而複雜的工件毛邊。
- 適用於塑膠、壓鑄、加工件。

規格


型號		TRG30
浮動角度	(°)	3.5 (徑向)
浮動力	(N)	6-30
額定工作壓力	(MPa)	浮動力: 0.1-0.5 氣動主軸: 0.6
空壓源		> 0.6 MPa、乾燥、過濾 ≤ 5μm
耗氣量	(LPM)	浮動力:可忽略 氣動主軸:350
潤滑油	(滴/分鐘)	1-2 (只能潤滑氣動主軸)
主軸形式		扇葉式
氣動主軸自由轉速	(RPM)	25000
適用刀具柄徑	(mm)	6
周圍溫度	(°C)	+5~+35
周圍濕度	(%)	< 95
重量	(kg)	2.9


* 此產品請勿自行拆解,如需維修或更換耗材請洽業務人員。




訂購代號









No.	零件	數量	備註
1	浮動座	1	-
2	筒夾	1	-
3	氣動主軸	1	消耗品
4	轉接座	1	-
5	主軸氣源	1	8 mm 快速接頭
6	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
7	滾銑刀	0	自行購買



TRF20 系列

氣動銼刀機 - 徑向浮動工具






特點

- 去除曲線小而複雜的工件毛邊。
- 適用於壓鑄、金屬加工件。

規格

型號		TRF20
浮動角度	(°)	3.5 (徑向)
浮動力	(N)	5-30
額定工作壓力	(MPa)	浮動力 : 0.1-0.5 氣銼機 : 0.6
空壓源		> 0.6 MPa、乾燥、過濾 ≤ 5μm
耗氣量	(LPM)	浮動力 : 可忽略 氣銼機 : 170
潤滑油	(滴/分鐘)	1-2 (只能潤滑氣銼機)
氣銼機自由頻率	(BPM)	9000
氣銼機行程	(mm)	10
適用銼刀柄徑	(mm)	5
周圍溫度	(°C)	+5~+35
周圍濕度	(%)	< 95
重量	(kg)	2.9

^{*}此產品請勿自行拆解,如需維修或更換耗材請洽業務人員。







訂購代號 TRF20

TAF20 系列

氣動銼刀機 - 角度浮動工具





特點

- 去除直線小毛邊、窄槽、凹槽等細緻特徵。
- 適用於壓鑄工件。


規格


型號		TAF20
浮動角度	(°)	±5.5 (角度)
浮動力	(N)	4-20
額定工作壓力	(MPa)	浮動力: 0.1-0.5 氣銼機: 0.6
空壓源		> 0.6 MPa、乾燥、過濾 ≤ 5μm
耗氣量	(LPM)	浮動力 : 可忽略 氣銼機 : 170
潤滑油	(滴/分鐘)	1-2 (只能潤滑氣銼機)
氣銼機自由頻率	(BPM)	9000
氣銼機行程	(mm)	10
適用銼刀柄徑	(mm)	5
周圍溫度	(°C)	+5~+35
周圍濕度	(%)	<95
重量	(kg)	1.7


* 此產品請勿自行拆解,如需維修或更換耗材請洽業務人員。

	196	(21.8)	
(9)	8 38 68 (42.8) 4-M5×0.8×10深 對面同		

No.	零件	數量	備註
1	浮動座	1	-
2	氣銼機	1	消耗品
3	氣銼機氣源	1	8 mm 快速接頭
4	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
5	銼刀	0	自行購買









訂購代號

TAF20

型號