



# 總管組合接頭

## 機能型－快速接頭

主配管用組合型集中分配接頭

包裝 1個/袋

### 訂購代號

MHQ 14 08 □

1 2 3 4

### 聯軸器模組

QMC20□

4

\* 螺牙尺寸 (M) 為 M18×1。

#### ① 型號

#### ② 組合用牙徑 (M)

代號	08	12	14	18	30
尺寸	M8×1	M12×1	M14×1	M18×1	M30×1.5

#### ③ 排氣口 / 進氣口

配管徑 (øD) 單位: mm

代號	公制牙						英制牙*	
	04	06	08	10	12	16	1/2	5/8
管外徑	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16	ø12.7	ø15.88

\* 英制牙僅適用於大口徑類型 (組合用螺牙尺寸 30)。

#### 牙徑 (R)

代號	公制牙			管錐型牙				
	M5	M6	01	02	03	04	06	08
管外徑	M5×0.8	M6×1	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	R1

#### ④ 樹脂外觀顏色

\* 不適用於大口徑類型 (組合用螺牙尺寸 30)。

代號	無 (B 聯軸器模組-專用代號)	W
顏色	標準 (黑色)	淺灰色

## 特點

### ■ 確保與鋼管配管相同的流量

外觀尺寸約為鋼管的一半。

### ■ 提供簡單拆卸的連接模組 與其他公司的連接相容。

### ■ 大口徑型號非常適合高流量的空氣管路

適用螺紋尺寸為 R3/4、R1。可連接 PISCO 真空產生器 VLM 和大容量真空過濾器 VFL。

金屬部件採用鋁材質，橡膠部件採用 HNBR，輕巧且可在低濃度臭氧環境下使用。

### ■ 可自由組合




## 規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	1.0 MPa (聯軸器模組: 使用 QMC20 時為 0.9 MPa)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~60°C (不凍結)

## 內部構造


通用快速型: MHQ



No.	零件名稱	材質	
		標準	大口徑
①	鎖爪	不銹鋼	
②	開口環	POM	
③	配管	聚氨酯、尼龍等	
④	導環	黃銅 (無電鍍鍍)	
⑤	彈性夾套	NBR	HNBR
⑥	O 型環	NBR	HNBR
⑦	金屬本體	黃銅 (無電鍍鍍)	鋁 (陽極處理)
⑧	樹脂本體	PBT	

## 組立方式

排氣口增設用通用直型接頭: MHS



每張照片所示的 M 部分是用於組裝的公制螺牙。它可以與任何尺寸的螺牙組合。

[組合範例]

- 進氣口: MBA、MLB、MBC、MST、MKR
- 排氣口: MHQ、MHB、MHT、QMC20
- 擋塊: MPG、MCP
- 如果您想要兩排或更多排排氣口: MHS
- 組裝螺牙尺寸不同時: MBB
- 如果兩個組裝螺絲都是內牙: MBN
- 主塊固定支架: MZB



# 總管組合接頭

## 機能型—快速接頭



進氣口		排氣口		使用兩排或多排排氣口	
<b>MBA</b> 套筒 A 型 		<b>MHQ</b> 通用快速型 		<b>MHS</b> 通用直型 	
型式 MBA M R		型式 MHQ M $\phi D$		型式 MHS M1 M2	
MBA0801	MBA1404	MHQ0804	MHQ1812	MHS1208	MHS1414
MBA1201	MBA1803	MHQ0806	MHQ1816	MHS1212	MHS1814
MBA1202	MBA1804	MHQ1206	MHQ3012	MHS1412	MHS1818
MBA1203	MBA3006	MHQ1208	MHQ3016		
MBA1402	MBA3008	MHQ1408	MHQ30 1/2		
MBA1403		MHQ1410	MHQ30 5/8		
		MHQ1412		組裝螺牙尺寸轉換	
<b>MLB</b> 彎頭型 		<b>MHB</b> 通用分歧型 		<b>MBB</b> 套筒 B 型 	
型式 MLB M R		型式 MHB M $\phi D$		型式 MBB M1 M2	
MLB0801	MLB1403	MHB1408	MHB1812	MBB1218	MBB1814
MLB1201	MLB1404	MHB1410		MBB1412	MBB3018
MLB1202	MLB1803			連接內螺牙	
MLB1402	MLB1804				
<b>MKR</b> 分隔縮減器 		<b>MHT</b> 通用錐型 		<b>MBN</b> 公制牙雙向接頭 	
型式 MKR M $\phi D$		型式 MHT M Rc		型式 MBN M1 M2	
MKR0804	MKR1408	MHT08M5	MHT1401	MBN0808	MBN1414
MKR0806	MKR1410	MHT08M6	MHT1402	MBN1212	MBN1818
MKR1206	MKR1412	MHT0801	MHT1802		
MKR1208	MKR1812	MHT12M6	MHT1803		
MKR1210		MHT1201			
<b>MBC</b> <b>MST</b> 套筒 C 型 套筒 		<b>QMC</b> 聯軸器模組 			
型式 MBC M Rc		型式 MST M Rc		型式 QMC	
MBC08M5	MST0801	QMC20			
MBC12M6	MST1202	* 螺牙尺寸 (M) 為 M18x1。			
MBC1401	MST1403	* 塞頭請參閱 "輕便型管接頭 20 系列" 1-41 頁。			
MBC1802	MST1804				

固定托架		固定支架	
<b>MZB</b> 支架 		<b>MZB</b> 支架 	
型式 MZB061B ZB161B		型式 MZB06A	
MZB062B ZB162B		適用機種	
* 適用於 MPG 和 MCP *		MZB06	MPG, MCP
		MZB12	MKR0804
		MZB14	MKR06
		MZB16	MKR08
		MZB20	MKR10
		MZB22	MKR12

塞頭	
<b>MPG</b> <b>MCP</b> 栓塞 管帽 	
型式 MPG M	型式 MCP M
MPG08	MCP08
MPG12	MCP12
MPG14	MCP14
MPG18	MCP18
MPG30	



\* 為此頁產品特別設計的薄型扳手。